

Sublime Ends-straightener

- met SplitStop-technologie
- ter voorkoming van gespleten haarpunten
- 2x ionenconditioner
- Keratine

BHS677/00



Zet je haar in de spotlights

Tot 95% vrij van gespleten punten*

De Premium Sublime Ends-straightener is onze eerste straightener die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen. De geavanceerde SplitStop-technologie en zwevende platen zorgen voor prachtig gestyled haar met gezond uitzijnde puntjes!

Voordelen

Prachtig gestyled haar

- Keratine voor betere verzorging
- 2x sterkere ionenconditioner voor levendige glans

Voorkomt gespleten punten

- SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten
- UniTemp-sensor voor prachtig gestyled haar met minder hitte
- Zwevende platen voor zachte styling
- Advanced Ceramic voor soepel glijden en bescherming tegen beschadigd haar
- 14 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Gebruiksgemak

- Hittebestendige kap voor direct veilig opbergen
- Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen
- Koelblijvend uiteinde om eenvoudig krullen en golven te maken
- Snelle opwarmtijd, binnen 15 seconden klaar voor gebruik
- Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
- Netsnoer van 2 m

PHILIPS

Kenmerken

SplitStop-technologie



Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor en onze geavanceerde zwevende keramische platen respecteert de gezondheid van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming tegen gespleten punten.

UniTemp-sensor



De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde resultaat met een 20 °C lagere temperatuur^{**}. Creëer de perfecte stijl met gezond uitziende en levendige haarpunten.

Keratine



Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.

2x sterkere ionenconditioner



De negatief geladen ionen bestrijden statisch haar, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, pluisvrij haar met een levendige glans. De 2x sterkere ionenconditioner komt van een geavanceerde ionisator die twee keer zoveel ionen afgeeft vergeleken met een normale ionisator. Zo wordt elke haarstreng verzorgd vanuit alle hoeken.

Flexibele platen



De geavanceerde keramische zwevende platen bewegen mee om de druk op het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en vermindert de kans op gespleten haarpunten.

Zachte hittebeschermkap



De speciale zachte hittebeschermingskap biedt allerlei voordelen; het belangrijkste is dat deze is gemaakt van siliconen hittebestendig materiaal. Na gebruik plaats je de kap op de straightener zodat je deze veilig en direct kunt opbergen. De kap beschermt ook de ontkrulplaten tegen krassen en vergrendelt de straightener tijdens opslag.

lange platen van 105 mm



De ontkrulplaten hebben een professionele lengte van 105 mm voor sneller en gemakkelijker ontkrullen.

Advanced Smooth Ceramic



De geavanceerde gladde platen met een keramische buitenlaag glijden ultrasoepel en voorkomen dat het haar wordt beschadigd tijdens het stijlen.

Digitale temperatuurstanden



Met het digitale display met 14 temperatuurstanden tot 230 °C heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.

StraightCare

Koelblijvend uiteinde



Het uiteinde van de styler is van speciaal warmte-isolerend materiaal gemaakt om het koel te houden. Zo kun je de styler tijdens het krullen veilig vasthouden om prachtige krullen, golven en veerkrachtige kapsels te maken.

Snelle opwarmtijd



Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler binnen 15 seconden gebruiken.

Autom. uit



Deze styler heeft een automatische uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je je geen zorgen te maken als je het apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het apparaat wordt na 30 min. automatisch uitgeschakeld.

Snoer van 2 m



Handig in het gebruik dankzij het 2 m lange netsnoer.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technische specificaties

Snoerlengte	1,8 m
Opwarmtijd	15 sec.
Type verwarmings-element	Krachtig verwarmingselement
Maximumtemperatuur	230 °C
Plaatgrootte	25 x 105 mm
Voltage	110-240 volt

Kenmerken

Autom. uit	Na 30 minuten
Keramische buitenlaag	Ja
Ophanglus	Ja
Meedraaiend snoer	Ja

Verzorgende technologieën

Ionenverzorging	Ja
-----------------	----

Service

Garantie	2 jaar wereldwijde garantie
----------	-----------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	14,30 cm
Breedte	35,50 cm
Diepte	6,50 cm
Nettogewicht	0,45 kg
Brutogewicht	0,58 kg
EAN	08710103769392
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851632

Omdoos

Lengte	37,00 cm
Breedte	30,00 cm
Hoogte	21,50 cm
Brutogewicht	3,94 kg
EAN	18710103769399
Aantal consumentenverpakkingen	6

* na 2 jaar gesimuleerd stijlen gebruik bij 200 °C met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten

** haartemperatuur en consumententest vergeleken met de HP8344



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 16

Versie: 5.3.1
EAN: 08710103769392

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com