

PHILIPS



Žehlička na vlasy

Prestige

Jedinečná technologie pro vaše vlasy

Vlasy si uchovávají přirozenou pevnost*

Udrží až 70% přirozenou vlhkost vlasů**

4krát více iontů pro lesklé vlasy***

BHS830/00

Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ

Vlasy si uchovávají až 93 % své přirozené elasticity a pevnosti*

Představujeme chytrou žehličku na vlasy od Philips s technologií SenseIQ, která byla navržena tak, aby vlasům zachovala jejich přirozenou vlhkost. Výsledek? Silné vlasy a zdravý lesk po každém použití.

Technologie SenseIQ

- Přizpůsobí se vašim vlasům
- Snímá teplotu vlasů
- Přizpůsobuje výkon žehlení vlasů a zabraňuje jejich přehřívání

Péče o vaše vlasy

- Vlasy si uchovávají svou pevnost
- Systém Tetra Ionic pro lesklé vlasy
- Pečuje o vaše vlasy jedinečným způsobem

Snadné použití

- Hladce klouže po vlasech
- Snadné žehlení vlasů díky 3 režimům stylingu
- Precizní styling s pomocí využití chladného zaobleného hrotu žehličky
- Styling na cesty díky praktickému pouzdru
- Rychlý styling

Přednosti

Personalizované

Technologie SenseIQ pro žehlení vlasů na míru. Vnímá. Digitální snímač měří teplotu vašich vlasů více než 20 000krát během jednoho stylingu vlasů. Přizpůsobí se. Inteligentní mikroprocesor automaticky upraví teplotu, aby nedošlo k přehřátí vlasů. Pečuje. Naše technologie snímání teploty a chrání vlasy při úpravě účesu a uchová až 70 % jeho přirozené vlhkosti**.

Elastičita a síla

Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ uchová až 93 % přirozené pevnosti vašich vlasů*. Zajistí, že vaše vlasy budou uvnitř vždy zdravé a na pohled elegantní a lesklé.

Tetra ionizační systém

Se systémem Tetra Ionic vaše vlasy pocítí obohacující iontovou péči. Patentovaný design uvolňuje miliony iontů pomocí 4 speciálních trysek umístěných po obou stranách žehličky. Pečující molekuly eliminují statickou elektřinu, zacuchání a dodají vašim vlasům dokonalý lesk.

Vnímá

Jedinečné vlasy vyžadují jedinečnou péči. Žehlička na vlasy Philips Series 8000 se vám přizpůsobuje s každým tahem. Její digitální snímač měří teplotu vašich vlasů více než 20 000krát během každé úpravy účesu a zajistí vám tak zážitek na míru pokaždé, když potřebujete vlasy upravit.

Přizpůsobuje se

Inteligentní mikroprocesor řídí technologii SenseIQ. Neustále analyzuje a upravuje teplotu. Žehlička na vlasy přizpůsobuje teplotu vašim vlasům a zabraňuje přehřátí. Zároveň vždy docílíte stylingu, jaký očekáváte.

Pečuje

Dopřejte svým vlasům exkluzivní péči, jakou si zaslouží. Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ dokáže uchovat až 70 %** přirozené vlhkosti vašich vlasů a zajistit tak hladké, zdravě vypadající vlasy plné lesku.

Hladce klouže po vlasech

Klouže po povrchu vlasů bez tahání díky mimořádně hladkým destičkám, které jsou speciálně ošetřeny proti vytváření tření.

Snadné žehlení vlasů

Stisknutím tlačítka vyberte jeden ze tří režimů podle typu vlasů: Rychlý režim. Zahřívá na teplotu 210 °C, určen pro vlasy, které se obtížně narovnávají, včetně silných, hrubších nebo kudrnatých vlasů. Normální režim. Zahřívá na 190 °C pro použití na vlasy lehce zvlněné vlasy. Šetrný režim. Zahřívá na teplotu 170 °C a používá se na jemné, světlé, blond nebo barvené vlasy. Z důvodu ochrany vlasů se funkce SenseIQ automaticky aktivuje ve všech těchto režimech.

Precizní styling

Chcete si vytvořit vlny? Žádný problém. Vložte pramen vlasů mezi destičky a otáčejte žehličkou směrem dovnitř nebo ven a současně jí po vlasech klouzejte. Uchopte zaoblený hrot žehličky volnou rukou, abyste měli lepší kontrolu a mohli pracovat precizněji.

Styling na cesty

Stylové pouzdro slouží jako tepluvzdorný obal, díky kterému budete moct upravit vlasy kdekoli. Žehličku na vlasy v něm také můžete mít bezpečně uloženou doma i na cestách.

Rychlý styling

Žehlička se zahřeje během několika sekund a díky destičkám, které jsou o 20 % širší***, klouže po vlasech v menším počtu tahů. Vyberte si ze 14 nastavení teploty (120–230 °C) a vytvořte si přesně takový styling, jaký potřebujete.

Specifikace

Pečující technologie

Technologie SenseIQ
Ionizační péče: Ano, 4 ionizační trysky

Funkce

Nastavení: 3 režimy: rychlý, normální, šetrný
Automatické vypnutí: po 60 min
Displej LED
Otočný kabel
Háček na zavěšení

Technické údaje

Doba nahřátí: 15 s
Napětí: 110–240 V
Délka kabelu: 2 m
Stylingová teplota: 120–230 °C

Příslušenství

Pouzdro: Tepluvzdorné cestovní pouzdro
Krytka chránící před teplem

Servis

2letá celosvětová záruka

