

# PHILIPS

Выпрямитель с  
технологией SenseIQ

Prestige

Индивидуальный подход к вашим  
волосам

Сохраняет силу волос\*

Сохраняет до 70 % влаги\*\*

В 4 раза больше ионов для  
блеска\*\*\*



BHS830/00



## Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ

Доказано: сохраняет до 93% природной силы ваших волос\*

Представляем выпрямитель для волос Philips с технологией SenseIQ, который адаптируется к вашим волосам и сохраняет в них естественную влагу. Зачем? Чтобы волосы оставались здоровыми, сильными и шелковистыми.

### Технология SenseIQ

- Выпрямление и персонализация
- Определяет температуру волос
- Адаптирует процесс выпрямления, чтобы избежать перегрева

### Бережный уход за волосами

- Сохраняя силу волос
- Система Tetra Ionic для сияния волос
- Уникальный уход за волосами

### Легко использовать

- Быстрая укладка
- Гладкое скольжение
- Простое выпрямление и 3 режима укладки
- Удобство использования благодаря термоизолированному наконечнику
- Удобство использования с термостойким чехлом


# Особенности

## Индивидуальные настройки




Технология SenseIQ обеспечивает индивидуальный подход к выпрямлению волос. Определяет. Цифровой сенсор измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз во время укладки. Адаптируется. Интеллектуальный микропроцессор автоматически подстраивает температуру, чтобы не допустить перегрева ваших волос. Заботится. Наша персонализированная технология защищает волосы во время укладки, сохраняя в них до 70% естественной влаги\*\*.

## Надежный



Доказано: выпрямитель для волос с технологией SenseIQ сохраняет до 93 % естественной силы\* ваших волос и обеспечивает не только шелковистость и блеск снаружи, но и их здоровье внутри.

## Система Tetra Ionic



Обработайте волосы полезными ионами с системой Tetra Ionic. Зпатентованная технология обеспечивает многомиллионный поток ионов благодаря 4 установкам по сторонам выпрямителя. Насыщенные молекулы устраняют статическое электричество, делают волосы более гладкими, сияющими и шелковистыми.

## Анализ



Уникальным волосам требуется уникальный уход. Движение за движением, выпрямитель для волос Philips Prestige адаптируется под ваши потребности. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.

## Адаптируется



Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseIQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, выпрямитель позволяет избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивает достойный уровень укладки.

## Забота



Подарите своим волосам уход, которого они заслуживают. Этот выпрямитель с технологией SenseIQ сохраняет до 70%\*\* естественной влаги в ваших волосах, обеспечивая их шелковистость и здоровый внешний вид.

## Быстрая укладка



Выпрямитель нагревается всего за несколько секунд, а укладка занимает меньше времени благодаря увеличенным на 20 % пластинам\*\*\*. Выберите из 14 температурных режимов для достижения идеальных результатов укладки.

## Гладкое скольжение



Выпрямитель скользит по волосам, не выдергивая их, благодаря сверхгладким пластинам со специальной защитой от трения.

## Простое выпрямление



Касанием кнопки выберите один из трех режимов в соответствии с вашим типом волос. Быстрый режим. Нагрев до 210 °C для сильно вьющихся волос, включая густые кучерявые волосы. Обычный режим. Нагрев до 190 °C для немного вьющихся волос. Бережный режим. Нагрев до 170 °C для ломких, блонд или крашенных волос. Для защиты волос технология SenseIQ активна во всех режимах.

# Характеристики

## Технологии бережного воздействия

Технология SenseIQ: Да

Ионизация для бережной сушки: Да, 4 потока ионов

## Особенности

Настройки: 3 режима: быстрый, обычный, бережный

Автоотключение: через 60 мин.

Светодиодный дисплей: Да

Шнур на шарнире: Да

Петелька для хранения прибора: Да

## Технические характеристики

Время разогрева: 15 сек.

напряжение: 110-240 В

Длина шнура: 2 м

## Аксессуары

Чехол: Термостойкий складной чехол

Термоизолированный футляр: Да

## Обслуживание

2 года гарантии во всех странах: Да

