

PHILIPS

Depilator do użytku
na sucho i na mokro

Satinelle Advanced

Do nóg i ciała

Dyski ceram. chwytające drobne
włoski

Ergonomiczny uchwyt

Bezprzewodowy, zasilanie
akumulatorowe



BRE605/00



Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

Nasz najszybszy depilator jest wyposażony w wyjątkowe dyski ceramiczne, które obracają się z większą prędkością oraz chwytają najdrobniejsze i najkrótsze włoski. Bardzo szeroka głowica pozwala depilować większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu.

Nadzwyczajne efekty

- Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt
- Bardzo szeroka głowica depilatora

Użytkowanie bez wysiłku

- Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem
- Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho, pod prysznicem lub w wannie
- Lampka Opti-light pomaga uwidocznic włoski i ułatwia ich usuwanie



asimpleswitch.com


Zalety

Nasza najszybsza depilacja



Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.

Bardzo szeroka głowica depilatora



Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt



Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać urządzenie po całym ciele.

Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho



Dzięki antypoślizgowemu uchwytowi idealnie nadaje się do użytku w kontakcie z wodą. Korzystanie pod prysznicem lub w wannie staje się jeszcze bardziej komfortowe i delikatne. Możliwość bezprzewodowego użytkowania zapewnia dodatkową wygodę.

Opti-light



Lampka Opti-light pomaga uwidocznić włoski i ułatwia ich usuwanie

Dane techniczne

Łatwa obsługa

Sieć bezprzewodowa
Uchwyt: Wyprofilowany uchwyt
Możliwość używania na mokro i na sucho
Lampka Opti-light

Akcesoria

Pokrowiec: Standardowe etui
Szczoteczka do czyszczenia

Wydajność

System depilacji: Opatentowany system depilacji
Głowica depilująca: Niezwykle szerokie
Dyski depilujące: Dyski ceramiczne

Dane techniczne

Napięcie: 15 V/5,4 W
Prędkość działania pęset 1: 64 000 na minutę
Prędkość działania pęset 2: 70 400 na minutę
Liczba pęset: 32

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas używania: do 40 minut
Ładowanie: Czas ładowania: 1,5 godz.
Szybkie ładowanie

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.