

PHILIPS

Epilator umed și uscat

Satinelle Advanced

Pentru picioare și corp

Discurile ceramice prind firele fine

Mâner în formă de S

Fără fir și reîncărcabil



BRE605/00



Cea mai rapidă epilare, chiar și în cazul firelor subțiri

Prinde cu fermitate chiar și firele de păr mici

Cel mai rapid epilator al nostru are discuri ceramice unice care se rotesc la o viteză mai mare decât oricând și prind ferm firele de păr fine și scurte. Dispune de un cap de epilare extralat care acoperă mai multă piele la fiecare trecere.

Rezultate excepționale

- Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun
- Cap de epilare extralat

Utilizare facilă și fără efort

- Primul epilator cu mâner în formă de S
- Umed și uscat, fără fir, pentru utilizare în cadă sau la duș
- Opti-light te ajută să detectezi și să îndepărtezi și cele mai dificile fire



asimpleswitch.com


Repere

Cea mai rapidă epilare



Capul nostru de epilare este unic, având o suprafață ceramică texturată care scoate ușor chiar și cele mai fine fire, chiar și fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză și mai mare de rotație a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.

Cap de epilare extralat



Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mișcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Mâner ergonomic în formă de S



Mânerul ergonomic în formă de S este ușor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun și mișcări precise, pe toată suprafața corpului.

Pentru utilizare umedă și uscată fără fir



Conceput cu un mâner anti-alunecare, ideal pentru utilizare în apă. Asigură un epilat mai confortabil și plăcut în duș sau baie. Îl poți folosi fără fir pentru confort sport.

Opti-Light



Opti-light te ajută să detectezi și să îndepărtezi și cele mai dificile fire

Specificații

Ușor de utilizat

Fără fir
Mâner: Mâner în formă de S
Utilizare umedă și uscată
Opti-light

Accesorii

Husă: Husă de bază
Perie de curățat

Performanță

Sistem de epilare: Sistem de epilare patentat
Cap de epilare: Extralată
Discuri pentru epilare: Discuri ceramice

Specificații tehnice

Tensiune: 15 V/5,4 W
1 viteză de epilare: 64000 pe minut
Viteză 2 de epilare: 70400 pe minut
Numărul de pensete: 32

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion
Timp de utilizare: până la 40 de minute
Încărcare: 1,5 ore timp de încărcare
Încărcare rapidă

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.