

PHILIPS

Depilator za mokro
in suho uporabo

Satinelle Advanced

Za noge in telo

Keramični diski zajamejo tanke
dlake

Ročaj v obliki črke S

Brezžična uporaba in polnjenje



BRE605/00



Najhitrejša depilacija tudi pri najtanjših dlačicah Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice

Naš najhitrejši depilator vseh časov ima edinstvene keramične diske, ki se vrtijo hitreje kot kadar koli doslej in čvrsto zgrabijo tanke in kratke dlačice. Vključena je izjemno široka depilacijska glava, ki z vsako potezo zajame večjo površino.

Izjemni rezultati

- Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem
- Posebej široka depilacijska glava

Enostavna in zanesljiva uporaba

- Prvi depilator z ročajem v obliki črke S
- Brezžična mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho
- Lučka Opti-light pomaga odkriti in odstraniti tudi najbolj skrite dlačice



asimpleswitch.com


Značilnosti

Naša najhitrejša depilacija doslej



Naša edinstvena epilacijska glava je narejena iz teksturirane keramične površine, ki nežno izpuli tudi najtanjše dlaviče in tiste 4-krak krajše, kot jih zajame vosek. Zdaj je opremljena s še hitrejšim vrtenjem diskov kot kdaj koli prej (2200 vrt/min) za kar najhitrejšo odstranitev dlavič.

Posebej široka depilacijska glava



Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejšo odstranjevanje dlak.

Ergonomski ročaj v obliki črke S



Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem telesu.

Brezžična mokra in suha uporaba



Zasnovano z nedrsečim ročajem, kar je idealno za uporabo z vodo. Omogoča udobnejšo in nežnejšo izkušnjo v kadi ali pod prho. Za večjo priročnost ga lahko uporabljate brezžično.

Lučka Opti-light



Lučka Opti-light pomaga odkriti in odstraniti tudi najbolj skrite dlaviče

Specifikacije

Enostavna uporaba

Brezžično
Ročaj: Ročaj v obliki črke S
Mokra in suha uporaba
Lučka Opti-light

Dodatna oprema

Torbica: Osnovna torbica
Ščetka za čiščenje

Zmogljivost

Depilacijski sistem: Patentiran depilacijski sistem
Depilacijska glava: Izjemno široko
Depilacijski diski: Keramični diski

Tehnične specifikacije

Napetost: 15 V/5,4 W
Hitrost za puljenje 1: 64.000 vrt/min
Hitrost za puljenje 2: 70.400 vrt/min
Število pincet: 32

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska
Čas uporabe: do 40 minut
Polnjenje: 1,5 ure polnjenja
Hitro polnjenje

Značilnosti

Nastavitve hitrosti: 2 nastavitvi



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikiranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.