



- Keramikkplater fanger opp tynne hårstrå
- Kan brukes i dusjen
- Ledningsløs og oppladningsbar
- Trådløs og oppladbar

BRE605/00

## Effektiv og rask epilering

fanger til og med opp de tynneste hårstråene

Philips Satinelle Advanced epilator er laget for å gi ekstra rask og effektiv behandling. De keramiske pinsettplatene fanger opp de tynneste hårstråene og fjerner håret fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Du kan bruke epilatoren i dusjen, og takket være det ergonomiske håndtaket får du et perfekt grep. Det brede epileringshodet dekker større behandlingsområder per drag og gir en rask og skånsom hårfjerning. Satinelle Advanced epilatoren gir deg effektiv hårfjerning fra roten med opp til 4 uker hårfri hud.

### Fordeler

#### Fantastiske resultater

- Epilatoren er designet for å være ekstra rask og effektiv
- Ekstra bredt epilatorhode

#### Enkel å bruke

- Ergonomisk designet epilator for både våt- og tørrepilering
- Bruk epilatoren i dusjen for ekstra skånsom behandling
- Innebygd lampe gjør at du enklere ser hårstråene

**PHILIPS**

## Funksjoner

### Epilatoren er designet for å være ekstra rask og effektiv



Epilatorens pinsettplater er bygget i et strukturert og keramisk materiale som effektivt fanger opp tynne hårstrå, fire ganger kortere enn hva som vanligvis behøves ved voksing. Epilatorplatene snurrer raskere enn de tidligere seriene av epilatorer, nå med 2200 RPM, noe som gir en ekstra rask behandling.

### Ekstra bredt epilatorhode



Hodet på vår Satinelle Advanced epilator er ekstra bredt for at du skal kunne dekke så stort område som mulig med bare ett strøk. Du slipper å behandle samme område flere ganger ettersom epilatoren fanger opp alle hårstrå med bare ett drag.

### Ergonomisk håndtak med S-form



Epilatorens S-formede håndtak er ergonomisk oppbygd for å gi et gripevennlig tak. Designet gjør epilatoren enkel å bruke og holde i, spesielt ved bruk på kroppsdeler det er vanskelig å nå fram til.

### Bruk epilatoren i dusjen for ekstra skånsom behandling



Philips Satinelle Advanced kan brukes i dusjen for en ekstra skånsom behandling, siden det varme vannet demper eventuelt ubehag ved epilering. Philips Satinelle har også et spesialanpasset håndtak som gir et godt grep både ved tørr og våt bruk.

### Innebygd lampe gjør at du enklere ser hårstråene



En innebygd lampe på epilatoren gjør at du ser til og med de minste hårstråene og dermed går du ikke glipp av små områder. Lampen hjelper til å få det beste epileringresultatet på alle kroppsdeler.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Enkel i bruk

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Trådløs          | Ja                 |
| Håndtak          | Håndtak med S-form |
| Våt og tørr bruk | Ja                 |
| Opti-light       | Ja                 |

### Tilbehør

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Veske             | Etui for enkel oppbevaring |
| Rengjøringsbørste | Ja                         |

### Ytelse

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Epileringssystem | Patentert epileringssystem |
| Epilatorhode     | Ekstra bred                |
| Epileringplater  | Keramiske plater           |

### Tekniske spesifikasjoner

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Spenning           | 15 V / 5,4 W      |
| Pinsetthastighet 1 | 64 000 per minutt |
| Pinsetthastighet 2 | 70 400 per minutt |
| Antall pinsetter   | 32                |

### Drift

|             |            |
|-------------|------------|
| Batteritype | Litium-ion |
|-------------|------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Brukstid    | opptil 40 minutter |
| Lading      | 1,5 times ladetid  |
| Rask lading | Ja                 |

### Funksjoner

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Hastighetsinnstillinger | 2 innstillinger |
|-------------------------|-----------------|

### Mål, emballasje

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Høyde                             | 18,50 cm       |
| Bredde                            | 14,80 cm       |
| Dybde                             | 6,50 cm        |
| Nettvekt                          | 0,28 kg        |
| Bruttovekt                        | 0,41 kg        |
| EAN                               | 08710103856184 |
| Antallet produkter som følger med | 1              |
| Opprinnelsesland                  | CN             |
| Harmonisert systemkode            | 851030         |

### Ytre eske

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 27,80 cm |
| Bredde | 15,60 cm |

Satinelle Advanced

Høyde  
Bruttovekt  
EAN

20,00 cm  
1,83 kg  
18710103856181

Antall emballasjer 4



data kan endres  
2019, Mai 24  
Version: 2.1.1  
EAN: 08710103856184

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)