

PHILIPS

Epilator umed și uscat

Satinelle Advanced

Pentru picioare, corp și față

Discurile ceramice prind firele fine

Mâner în formă de S

+5 accesorii



BRE635/00



Cea mai rapidă epilare, chiar și în cazul firelor subțiri

2 rutine de îndepărtare a părului

Cel mai rapid epilator al nostru are discuri ceramice unice care se rotesc la o viteză mai mare decât oricând și prind ferm firele de păr fine și scurte. Beneficiezi de săptămâni întregi de piele catifelată și îți tratezi zonele corpului cu metode adaptate de îndepărtare a părului.

Rezultate excepționale

- Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun
- Cap de epilare extralat

Utilizare facilă și fără efort

- Primul epilator cu mâner în formă de S
- Umed și uscat, fără fir, pentru utilizare în cadă sau la duș
- Opti-light te ajută să detectezi și să îndepărtezi și cele mai dificile fire

Rutine personalizate de îngrijire facială și corporală

- Cap de radere și pieptene pentru tuns, pentru o radere precisă
- Accesoriu pentru față și zonele delicate, pentru îndepărtarea firelor de păr nedorite
- Include dispozitiv de întindere a pielii


Repere

Cea mai rapidă epilare



Capul nostru de epilare este unic, având o suprafață ceramică texturată care scoate ușor chiar și cele mai fine fire, chiar și fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză și mai mare de rotație a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.

Cap de epilare extralat



Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mișcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Mâner ergonomic în formă de S



Mânerul ergonomic în formă de S este ușor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun și mișcări precise, pe toată suprafața corpului.

Pentru utilizare umedă și uscată fără fir



Conceput cu un mâner anti-alunecare, ideal pentru utilizare în apă. Asigură un epilat mai confortabil și plăcut în duș sau baie. Îl poți folosi fără fir pentru confort sporit.

Opti-Light



Opti-light te ajută să detectezi și să îndepărtezi și cele mai dificile fire

Cap de radere și pieptene pentru tuns



Capul de radere oferă o radere precisă și mai multă delicatețe în diferitele zone ale corpului. Este dotat cu pieptene pentru tuns pentru a-ți stiliza zona inghinală.

Accesoriu pentru față și zone delicate



Pentru mai multă delicatețe în diferitele zone ale corpului, include un accesoriu pentru față pentru îndepărtarea ușoară a firelor de păr nedorite și un accesoriu pentru zonele delicate pentru părul din zonala axială și cea inghinală.

Dispozitiv de întindere a pielii



Accesorii dispozitivului pentru întinderea pielii întinde pielea în timpul epilării.

Specificații

Ușor de utilizat

Fără fir
Mâner: Mâner în formă de S
Utilizare umedă și uscată
Opti-light

Accesorii

Cap de ras
Capac dispozitiv pentru întinderea pielii
Accesoriu pentru față
Piepteni pentru tuns
Accesoriu pentru zonele delicate
Husă: Husă de bază
Perie de curățat

Performanță

Sistem de epilare: Sistem de epilare patentat
Cap de epilare: Extralată
Discuri pentru epilare: Discuri ceramice

Specificații tehnice

Tensiune: 15 V/5,4 W
1 viteză de epilare: 64000 pe minut
Viteza 2 de epilare: 70400 pe minut
Numărul de pensete: 32

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion
Timp de utilizare: până la 40 de minute
Încărcare: 1,5 ore timp de încărcare
Încărcare rapidă

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări

