

# PHILIPS

Depiladora en húmedo y seco

Satinelle Prestige

Para piernas, cuerpo y rostro

Discos de cerámica que cortan el vello

Tres rutinas de cuidado corporal

+7 accesorios



BRE644/00



## Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

### Tres rutinas de cuidado corporal

Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el tratamiento para todas las áreas diferentes del cuerpo.

#### Resultados excepcionales

- Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre
- Cabezal extra ancho

#### Uso sencillo y sin esfuerzo

- Diseño galardonado\*
- Uso sin cable, en seco y húmedo para usar en la ducha o el baño
- Opti-Light te ayuda a buscar y extraer el vello más difícil

#### Rutinas personalizadas para el cuidado de la cara y el cuerpo

- Cepillo exfoliante corporal que elimina las células muertas de la piel
- Incluye cabezal de corte y peine recortador para la línea del bikini
- Cabezal para rostro y zonas delicadas que elimina el vello no deseado
- Incluye cabezal de masaje
- Incluye un sistema de estiramiento de la piel



asimpleswitch.com


## Destacados

### Nuestra depilación más rápida



Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

### Cabezal extra ancho



El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

### Diseño galardonado\*



Diseño galardonado\* para eliminar el vello sin esfuerzo

### Uso sin cable, en seco y húmedo



Diseñado con un mango antideslizante, es perfecto para usar con agua y permite una experiencia más cómoda y suave en la ducha o el baño. Puedes utilizar el dispositivo sin cable para una mayor comodidad.

### Opti-Light



Opti-Light te ayuda a buscar y extraer el vello más difícil

### Cepillo de exfoliación corporal



Nuestro cepillo de exfoliación corporal elimina las células muertas de la piel y ayuda a evitar el vello encarnado. Las finas cerdas hipoalergénicas (48 200) eliminan las células muertas de forma efectiva y con suavidad, al tiempo que estimulan la regeneración de la superficie cutánea. Este dispositivo exfoliará tu piel con mayor eficacia que un tratamiento manual aislado.

### Cabezal de corte y peine para la zona del bikini



Incluye un cabezal de corte y un peine recortador para la zona del bikini para depilar las áreas íntimas con mayor comodidad.

### Cabezal para rostro y zonas delicadas



Para ofrecer mayor suavidad en todas las zonas del cuerpo, incluye un cabezal facial para eliminar el vello no deseado del rostro y un cabezal suave para depilar las zonas de la axila y el bikini



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

### Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Accesorios

Cepillo de exfoliación corporal: Y  
Cabezal para depilar el área del bikini: Y  
Cabezal para rostro: Y  
Cabezal para zonas delicadas: Y  
Tapa del sistema de estiramiento de la piel: Y  
Cepillo de limpieza: Y  
Funda: Funda básica  
Cabezal de corte: Y  
Adaptador masajeador: Y

## Fácil de usar

Uso en húmedo y en seco: Y  
Opti-Light: Y  
Inalámbrico: Y  
Mango: Ergonómica

## Rendimiento

Sistema de depilación: Sistema de depilación patentado  
Cabezal de la depiladora: Extragrande  
Discos de depilación: Discos cerámicos

## Funciones

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

## Energía

Carga: Recargable, Tiempo de carga de 1,5 horas  
Tipo de batería: Iones de litio  
Tiempo de utilización: hasta 40 minutos  
Carga rápida: Y

## Especificaciones técnicas

Cantidad de puntos de contacto: 32  
Voltaje: 15 V/5,4 W  
Velocidad 1 de la pinza: 64,000 por minuto  
Velocidad 2 de la pinza: 70,400 por minuto

