

PHILIPS

Эпилятор для влажной
и сухой эпиляции

Satinelle Prestige

Для ухода за ногами, телом и лицом

Керамические диски для тонких
волосков

4 программы ухода

+ 8 аксессуаров



BRE650/00



Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для
тонких волосков

4 программы ухода

Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски.

Непревзойденный результат

- Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков
- Широкая эпилирующая головка

Удобное использование

- Дизайн, отмеченный наградой*
- Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе
- Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
- Первый эпилятор S-образной формы

Индивидуальный уход за лицом и телом

- Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки
- Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид
- Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья
- Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела
- В комплект входит массажная насадка
- В комплект входит насадка Skin Stretcher


Особенности

Наш самый быстрый эпилятор



Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

Широкая эпилирующая головка



Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Дизайн, отмеченный наградой*



Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*

Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже



Дизайн обеспечивает захват, исключая выкалывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

Подсветка Opti-Light



Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

Насадка для пилинга тела



Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

Насадка для массажа тела



Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.

Бритвенная головка и насадка-гребень



Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

Насадка для лица и чувствительных участков



Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

Характеристики

Аксессуары

Насадка для массажа тела: Да
Насадка для пилинга тела: Да
Насадка для лица: Да
Насадка для чувствительных участков: Да
Массажная насадка: Да
Насадка Skin stretcher: Да
Чехол: Стандартный чехол
Щеточка для чистки: Да
Бритвенная головка:
Да
Насадка-гребень: Да

Удобство использования

Влажное и сухое бритье: Да
Подсветка Opti-light: Да
Беспроводные: Да
Ручка: Эргономичная

Высокое качество

Эпилирующие диски: Керамические диски
Система эпиляции: Запатентованная система эпиляции
Головка эпилятора: 30 мм, Сверхширокая

Особенности

Режимы скорости: 2 режима

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный
Время работы: до 40 минут
Зарядка: Перезарядка, Время зарядки — 1,5 часа
Быстрая зарядка: Да

Технические характеристики

Количество пинцетов: 32
Количество дисков: 17
напряжение: 15 В / 5,4 Вт
Скорость 1: 64 000 в минуту
Скорость 2: 70 400 в минуту

