

PHILIPS

Epilators mitrai un sausiai epilēšanai


Satinelle Prestige

Kājām, ķermenim, sejai un pēdām

Keramiskie diski satver smalkus matiņus

5 ķermeņa kopšanas procedūras

+ 9 uzgaļi



BRE652/00



Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus

5 ķermeņa kopšanas procedūras — no galvas līdz papēžiem

Mūsu ātrākajam epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku ātrumu nekā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matiņus. Padariet savu ādu maigu, apstrādājot ķermeni un pēdas pirms un pēc epilēšanas.

Izcili rezultāti

- Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei
- Īpaši plata epilatora galviņa

Vienkārša un viegla lietošana

- Godalgotais dizains*
- Bezvadu epilators mitrai un sausiai epilēšanai vannā vai dušā
- Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat visgrūtāk saredzamos matiņus
- Pirmais epilators ar S formas rokturi

Personalizēta ķermeņa un sejas kopšana

- Pedi elektriskā pēdu vīle ar rotējošu disku
- Ķermeņa pīlinga suka likvidē mirušas ādas šūnas
- Ķermeņa masāžas ierīce atslābinātai un spīlgai ādai
- Iekļauta griešanas galviņa un bikini ķemme
- Sejas un jutīgo zonu uzgaļis, lai likvidētu nevēlamus matiņus
- Iekļauts masāžas uzgaļis



asimpleswitch.com


Izceltie produkti

Mūsu līdz šim ātrākais epilators



Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.

Īpaši plata epilatora galviņa



Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Godalgots dizains*



Godalgots dizains* matiņu likvidēšanai bez liekas piepūles

Bezvadu epilators sausai un mitrai lietošanai



Neslidošs rokturis, kas ir ideāli piemērots lietošanai ūdenī. Nodrošina ērtāku un saudzīgāku epilēšanu dušā vai vannā. Bezvadu lietošana — vēl lielākām ērtībām.

Integrēta gaismiņa



Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat visgrūtāk saredzamos matiņus

Pedi elektriskā pēdu vīle



Unikālais rotējošais pedikīra disks ir īpaši radīts, lai jūsu pēdas būtu gludas kā satīns no papēžiem līdz pirkstgaliem. Precīzai un pilnīgai sabiezējumu likvidēšanai var izmantot īpaši precīzo malu uzgali. Unikālo rotējošo disku var izmantot, lai koptu lielākas zonas un padarītu ādu gludāku.

Ķermeņa pīlinga suka



Mūsu jaunā ķermeņa pīlinga suka likvidē atmirušās ādas šūnas un palīdz novērst matiņu izaugšanu. 48 200 smalki, hipoalerģiski sariņi saudzīgi, taču efektīvi notīra atmirušās ādas šūnas un stimulē ādas virsmas atjaunošanos. Šī ierīce nodrošina efektīvāku ādas pīlingu nekā manuāla kopšana.

Ķermeņa masāžas ierīce



Ķermeņa masāžas ierīce atpūtina un kopj ādu, piešķirot tai svaigu izskatu.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaīņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Piederumi

Pedi elektriskā pēdu vīle
Ķermeņa masāžas ierīce
Ķermeņa pīlinga suka
Bikini trimmera ķemme
Bikini trimmera galviņa
Sejas zonas uzgalis
Jūtīgo zonu uzgalis
Masāžas uzgalis
Ādas nostiepēja uzgalis
Somiņa: Standarta somiņa
Tīrīšanas suka

Vienkārša lietošana

Mitra un sausa izmantošana
Integrēta gaismiņa
Bez vada
Rokturis: Ergonomisks

Sniegums

Epilēšanas diski: Keramikas diski
Epilēšanas sistēma: Patentēta epilēšanas sistēma
Epilatora galviņa: 30 mm, Īpaši platas

Funkcijas

Ātruma iestatījumi: 2 iestatījumi

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Litija jonu
Lietošanas laiks: līdz 40 minūtēm
Notiek uzlāde: Uzlādējams, 1,5 stundas uzlādes laiks
Ātra uzlāde

Tehniskā specifikācija

Satveres punktu skaits: 32
Disku skaits: 17
Spriegums: 15 V / 5,4 W
Pincešu darbības 1. ātruma režīms: 64000 reizes minūtē
Pincešu darbības 2. ātruma režīms: 70400 reizes minūtē

