

PHILIPS

Эпилятор для влажной
и сухой эпиляции

Epilator Series 8000

Для ухода за ногами и телом

Эффективная эпиляция

+ 3 аксессуара



BRE700/00



Эффективная эпиляция, бережная к коже

Гладкая кожа до 4 недель

Эпиляторы серии Philips 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора с дополнительными аксессуарами.

Непревзойденный результат

- Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель
- Широкая эпилирующая головка
- Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела
- Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

Удобное использование

- Удобная ручка S-образной формы
- Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе
- Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос
- Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

Особенности

Эффективная эпиляция, бережная к коже



Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

Широкая эпилирующая головка




Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Дизайн, отмеченный наградой*



Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже



Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

Подсветка Opti-light



Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

Насадка для чувствительных участков



Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

Насадка для оптимального контакта



Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.

Чехол для хранения



Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

Характеристики

Аксессуары

Насадка для чувствительных участков: Да

Насадка для оптимального контакта: Да

Чехол: Стандартный чехол

Щеточка для чистки: Да

Высокое качество

Головка эпилятора: Сверхширокая

Эпилирующие диски: Керамические диски

Удобство использования

Влажное и сухое бритье: Да

Беспроводные: Да

Подсветка Opti-light: Да

Ручка: S-образная форма

Технические характеристики

напряжение: 15 В / 5,4 Вт

Скорость 1: 64 000 в минуту

Скорость 2: 70 400 в минуту

Количество пинцетов: 32

Особенности

Режимы скорости: 2 режима

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: до 40 минут

Зарядка: Зарядка за 2 часа

Быстрая зарядка: Да

