

PHILIPS

Product Picture

Эпилятор для влажной
и сухой эпиляции

Epilator Series 8000

Для ухода за всем телом и лицом

Эффективная эпиляция

+ 7 аксессуаров

BRE730/10

Эффективная эпиляция, бережная к коже

Гладкая кожа до 4 недель

Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок.

Непревзойденный результат

- Эффективная и бережная эпиляция для гладкой кожи до 4х недель
- Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность
- Насадка-бритва и гребень для гладкого бритья
- Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела
- Насадка Skin Stretcher для максимального комфорта во время эпиляции

Эпиляция и богатый выбор дополнительных возможностей

- Пилка для ног с вращающимся диском обеспечивает невероятную гладкость стоп

Удобное использование

- Удобная ручка S-образной формы
- Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе
- Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос
- Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос
- Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

Особенности

Эффективная эпиляция, бережная к коже

Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность

Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Дизайн, отмеченный наградой*

Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела и лица без лишних усилий.

Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже

Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключая выкалывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

Подсветка Opti-light

Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

Насадка-бритва и гребень

Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела.

Отшелушивающая перчатка

Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.

Пилка-диск для обработки стоп

Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Минералы, инкрустированные в пилку, позволяют бережно, но эффективно удалять огрубевшую кожу и мозоли на ступнях, а специальный тонкий край – обрабатывать труднодоступные и небольшие участки, например, около ногтевой пластины.

Насадка для чувствительных участков

Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

Насадка Skin Stretcher

Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи – теперь вам не придется делать это руками.

Чехол для хранения

Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

Характеристики

Аксессуары

Бритвенная головка

Насадка-гребень

Пилка-диск для обработки стоп

Насадка для чувствительных участков

Насадка для оптимального контакта

Отшелушивающая перчатка

Чехол: Стандартный чехол

Щеточка для чистки

Высокое качество

Головка эпилятора: Сверхширокая

Эпилирующие диски: Керамические диски

Удобство использования

Влажное и сухое бритье

Беспроводные

Подсветка Opti-light

Ручка: S-образная форма

Технические характеристики

Напряжение: 15 В / 5,4 Вт

Скорость 1: 64 000 в минуту

Скорость 2: 70 400 в минуту

Количество пинцетов: 32

Особенности

Режимы скорости: 2 режима

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: до 40 минут

Зарядка: Зарядка за 2 часа

Быстрая зарядка



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

