

PHILIPS

IPL – Szórtelenítő
készülék

Lumea Prestige

2 intelligens tartozék

Test és arc

SmartSkin érzékelővel

Vezetékes és vezeték nélküli
használat



BRI950/00



Élvezze a 6 hónapon* át tartó szórtelen simaságot

Az intelligens tartozékok a kialakításuk révén a legjobb
eredményt biztosítják

A Philips Lumea Prestige, az eddigi legnagyobb teljesítményű IPL készülékünk a test vonalainak követésére és a legegyszerűbb otthoni használatra lett tervezve. A speciálisan ívelt, intelligens tartozékok tökéletesen követik testének minden görbületét, így a kezelési programokat az adott testrészhez igazítják.

Hosszan tartó sima bőr, a Lumea IPL technológiának köszönhetően

- Otthon használható, professzionális IPL technológia, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztve
- Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat

Különböző kezelések a különböző testrészekhez

- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelést
- Precíz arcszórtelenítő tartozék plusz szűrővel
- Nagy testszórtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással

Maximális szabadság, problémák nélkül


- SmartSkin érzékelővel
- INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető személyes tanácsadója
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek



asimpleswitch.com

Fénypontok

A Lumea segít megakadályozni a szőrszálak újranövekedését*



Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében alig 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első 4 kezelést kéthetente kell elvégezni, amely után már láthatja a kívánt eredményt. A tartós eredmény érdekében csak végezzen el egy utókezelést négyhetente. Mindössze 8 utókezelés után bőre 6 hónapig szőrmentes marad.* A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A

természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Ahogy más IPL-alapú kezeléseket is, a Philips Lumea nem használható fehér / ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén. Ennek az az oka, hogy nagy kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr színpigmentje között.

Testrészek kezelése



A szőr mennyisége és minősége, valamint testének vonalai nem mindenhol ugyanolyanok, így a legjobb eredmény érdekében minden testrész eltérő kezelést igényel. A Philips Lumea Prestige egyedi ívelt és intelligens tartozékokkal rendelkezik a test (láb, kar, has) és az arc (felső ajak, áll) területeire. Az intelligens tartozékok alak, ablakméret és szűrő kombinációi eltérőek. Mikor egy tartozékot helyez a készülékre, az adott testrészre szabott kezelési programot állít be. Az átgondolt formatervezés és az egyedi kezeléseket ötvöztetése így hatékony és biztonságos kezelést tesz lehetővé még a finom vagy érzékeny területeken is.

Tartozék az arc kezeléséhez



Az arcszőrzet kíméletes, de hatékony kezelése érdekében a tartozék gondosan tervezett, kis méretű, 2cm2-es ablakkal rendelkezik, lapos kialakítása pedig pontos alkalmazást tesz lehetővé az ajak felső részén, az állon és az állkapocs vonalán. Egy plusz beépített szűrővel is rendelkezik, amelynek a készülékre való felhelyezésekor az intelligens tartozék

automatikusan beállítja a fénykezelést az archoz. A nők 84%-a elégedett az arc szőrzetének csökkenésével.***

Testszőrtelenítő tartozék



A testszőrtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb kezelőfelülettel (4,1 cm²), így ez a tökéletes választás nagyobb testfelületek, például a lábak, a karok és a has gyors szőrtelenítéséhez. A befelé ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így optimálisan illeszkedik a bőrhöz. Amikor ezt az intelligens tartozékot helyezik a készülékre, automatikusan kiválasztásra kerül az ezekre a testrészekre szabott kezelés. A nők 83%-a elégedett a láb szőrzetének csökkenésével.***



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has
Arc: Áll, Felső ajak, Állkapocsvonal
Érzékeny területek: Hónalj, Bikinivonal

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Ablakméret: 4,1 cm², Forma: domborúan ívelt, Testhez szabott kezelés

Tartozék az arc kezeléséhez: Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Forma: lapos, Archoz szabott kezelés

Alkalmazás módja

Slide and flash: Gyors alkalmazás
Stamp and flash: Kisebb területek kezeléséhez
Vezetékes/vezeték nélküli használat:
Vezetékes és vezeték nélküli használat

Biztonság és állítható beállítások

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható
SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint
Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása
Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól
Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

Alkalmazási idő

Hónalj: 2,5 min
Arc: 1,5 min
Bikinivonal: 2 perc
Lábszárak: 8,5 perc

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: > 250 000 villanást biztosít

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Tartozékok

adapter: 19,5 V / 4000 mA
Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv
Tárolás: Luxus védőtok

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

