

PHILIPS

IPL - langvarig
hårfjerning

Lumea Prestige

Bevist langvarig hårfjerning

Tilbehør for ansiktet

Ekstra sikkerhet med
SmartSkin-sensor

Egnet for lys til mellombrun
hudtone



BRI950/00



IPL - glatt og hårfri hud i opptil åtte uker*

Effektiv behandling med tilbehør som følger konturene

Med Lumea IPL får du glatt og hårfri hud i opptil 8 uker. Lyspulsteknologien som benyttes i Lumea IPL, er utviklet fra den samme teknologien som blir brukt i profesjonelle salonger. Philips har drevet forskning på IPL-teknologien i over 14 år, og vi er stolte av å kunne tilby IPL-metoden for sikker hårfjerning hjemme. Denne modellen har tilbehør som følger konturene og er tilpasset for fjerning av hår i ansiktet, samt et større tilbehør tilpasset for fjerning av hår på resten av kroppen.

Kontinuerlig glatt hud med Lumea IPL-teknologi

- Lumea motvirker ettervekst av kropps- og ansiktshår med IPL
- Bevist effektiv og langvarig hårfjerning
- Egnet for lys til mellombrun hudtone
- Kan brukes både med og uten ledning

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

- Tilbehør som følger konturene til kroppskurvene
- Med filter som er spesielt tilpasset til å fjerne ansiktshår
- Behandlingsvindu som er tilpasset for IPL-behandling på kroppen

Maksimal frihet, svært enkelt


- SmartSkin-sensor sikrer riktig intensitetsnivå
- GRATIS Lumea-app gir deg en egen coach.
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Lumea motvirker ettervekst av kropps- og ansiktshår med IPL**



IPL (Intense Pulsed Light) er en lyspulsbehandling som når dypt ned i hårsekken og setter hårsekken i en hvilefase. Lyspulsene absorberes av hårets melanin (fargepigment) og bremser hårets ettervekst, slik at du etter noen behandlinger får myk og silkeglatt hud i opptil åtte uker. Kliniske tester viser at Lumea IPL reduserer hårveksten med 92 % allerede etter tre behandlinger. Philips Lumea Prestige er resultatet av 14 års forskning og utvikling i samarbeid med ledende dermatologer.

Bevist effektiv og langvarig hårfjerning



Uavhengige studier viser en betydelig reduksjon av hår allerede etter tre til fire behandlinger dersom du behandler to ganger i uken. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Det er viktig at du gjentar behandlingen i henhold til anvisningene for at du skal oppnå et godt resultat. – Du kan forstørre dette bildet ved å klikke på det i bildegalleriet øverst på denne siden.

Passende hår- og hudtyper



IPL (intensivt pulserende lys) reduserer etterveksten av hår ved at lysimpulser når hårsekken. Lyspulsene absorberes av

melaninet (pigmentet) i håret, det vil si at behandlingseffekten er avhengig av hvor mye melanin det er i håret. Blondt, grått og hvitt hår inneholder ikke nok melanin til at IPL skal kunne fungere. Rødt hår inneholder en annen type melanin som ikke reagerer på IPL. For å behandle med IPL må dessuten huden ha lavt melaninnhold slik at den ikke tiltrekker seg lyset. Mørke og svært mørke hudtoner har større evne til å absorbere lyset, noe som kan gi hudforbrenning. Denne IPL-modellen har en hudtonesensor som sikrer at lyspulsene bare kan starte dersom hudtonen er egnet for IPL.

Tilbehør som følger konturene til kroppskurvene



Lumea Prestige er den eneste IPL-løsningen som har tilbehør som er tilpasset til å følge kroppens kurver og konturer. De buede lyspulsvinduene får god kontakt med huden i armhulene, langs bikinilinjene og på haken. Denne IPL-modellen tilbyr behandling som er spesielt tilpasset for kropp (ben, armer, mage) og ansikt (overleppe, hake).

Med filter som er spesielt tilpasset til å fjerne ansiktshår



Tilbehøret har et spesialdesignet, innebygget filter med mindre vindu (2 cm²), som gjør det lettere å behandle med IPL og fjerne hår på overleppe, hake og kjevelinje. 84 % av alle kvinner var fornøyde med reduksjonen av hår i ansiktet***

Behandlingsvindu som er tilpasset for IPL-behandling på kroppen



Behandlingsvinduet som er tilpasset for kroppen, har en lett buet overflate som følger de buede konturene på armer og ben. På den måten kommer lyspulsene effektivt til på områder som ben, armer og mage. Tilbehøret muliggjør også en ekstra rask behandling takket være det største behandlingstvindet (vindusstørrelse på 4,1 cm²).

SmartSkin-sensor sikrer riktig intensitetsnivå



Philips Lumea IPL Prestige har fem intensitetsnivåer og SmartSkin-sensoren gjør det enkelt å velge riktig nivå for akkurat din hudtone. SmartSkin-sensoren leser av hudtonen og gir skreddersydde råd for riktig intensitetsnivå på din hud.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kroppsbehandling: Vindusstørrelse: 4,1 cm², Form: Konveks bue, Tilpasset behandling for kroppen

Tilbehør til ansiktsbehandling: Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Form: Flat, Tilpasset behandling for ansiktet

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

SmartSkin-sensor: Få rett innstilling på forespørsel

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

Påføringstid

Armhule: 2,5 min.

Ansiktsområder: 1,5 min

Bikinilinje: to minutter

Legger: 8,5 min.

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer > 250 000 lysglimt

Drift

Spenning: 100–240 V

Deler som medfølger

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Bruerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Luksuriøs veske

Service

Garanti: 2-års global garanti

