



IPL – Szőrtelenítő készülék

- 4 intelligens tartozék
- Hónalj, bikinivonal, test, arc
- SmartSkin érzékelővel
- Vezetékes és vezeték nélküli használat

BRI956/00

Élvezze a 6 hónapon* át tartó szőrtelen simaságot

Az intelligens tartozékok a kialakításuk révén a legjobb eredményt biztosítják

A készülék az optimális eredmény elérése céljából tervezett, speciálisan ívelt tartozékokkal rendelkezik. A Philips Lumea Prestige vezetékes és vezeték nélküli használatot, valamint egy SmartSkin érzékelőt is biztosít.

Előnyök

[Hosszan tartó sima bőr, a Lumea IPL technológiának köszönhetően](#)

- Bőrgyógyászok segítségével otthoni használatra kifejlesztett IPL villanófényes szőrtelenítő
- Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat

[Különböző kezelések a különböző testrészekhez](#)

- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelést
- Közepes méretű hónalj-szőrtelenítő tartozék kifelé ívelt kialakítással

- Ívelt tartozék extra szűrővel a bikiniterülethez
- Nagy testszőrtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással
- Precíz arcszőrtelenítő tartozék plusz szűrővel

[Maximális szabadság, problémák nélkül](#)

- SmartSkin érzékelővel
- INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető személyes tanácsadója
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

PHILIPS

Szolgáltatások

A Lumea segít megakadályozni a szőrszálak újránövedését*



Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszanövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében alig 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első 4 kezelést kéthetente kell elvégezni, amely után már láthatja a kívánt eredményt. A tartós eredmény érdekében csak végezzen el egy utókezelést négyhetente. Mindössze 8 utókezelés után bőre 6 hónapig szőrmentes marad.* A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Ahogy más IPL-alapú kezeléseket is, a Philips Lumea nem használható fehér / ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén. Ennek az az oka, hogy nagy kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr színpigmentje között.

Testrészek kezelése



A szőr mennyisége és minősége, valamint testének vonalai nem mindenhol ugyanolyanok, így a legjobb eredmény érdekében minden testrész eltérő kezelést igényel. A Philips Lumea Prestige egyedi ívelt és intelligens tartozékokkal rendelkezik a test (láb, kar, has) és az arc (felső ajkak, áll) területeire. Az intelligens tartozékok alak, ablakméret és szűrő kombinációi eltérőek. Mikor egy tartozékot felhelyez a készülékre, az adott testrésze szabott kezelési programot állít be. Az átgondolt formatervezés és az egyedi kezeléseket ötvöztetése így hatékony és biztonságos kezelést tesz lehetővé még a finom vagy érzékeny területeken is.

Hónalj-szörtelenítő tartozék



A speciálisan ívelt tartozékot a nehezen elérhető hónaljszőrzet kezeléséhez tervezték 3 cm2-es ablakmérettel. Mikor az intelligens tartozékot felhelyezik a készülékre, a hónaljra szabott kezelés kerül kiválasztásra. A nők 86%-a elégedett a hónalj szőrzetének csökkenésével.**

Tartozék bikinivonal kezelésére



Ehhez az ívelt, 3 cm2-es ablakméretű tartozékhoz egy plusz átlátszó szűrő is tartozik. A bikiniterület számára megfelelő fénykezelés az intelligens tartozékot a készülékre való felhelyezésekor automatikusan beállítódik. A nők 78%-a elégedett a bikiniterület szőrzetének csökkenésével.**

Testszörtelenítő tartozék



A testszörtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb kezelőfelülettel (4,1 cm2), így ez a tökéletes választás nagyobb testfelületek, például a lábak, a karok és a has gyors szörtelenítéséhez. A befelé ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így optimálisan illeszkedik a bőrhöz. Amikor ezt az intelligens tartozékot felhelyezik a készülékre, automatikusan kiválasztásra kerül az ezekre a testrészekre szabott kezelés. A nők 83%-a elégedett a láb szőrzetének csökkenésével.**

Tartozék az arc kezeléséhez



Az arcszőrzet kíméletes, de hatékony kezelése érdekében a tartozék gondosan tervezett, kis méretű, 2cm2-es ablakkal rendelkezik, lapos kialakítása pedig pontos alkalmazást tesz lehetővé az ajak felső részén, az állon és az állkapocs vonalán. Egy plusz beépített szűrővel is rendelkezik, amelynek a készülékre való felhelyezésekor az intelligens tartozék automatikusan beállítja a fénykezelést az archoz. A nők 84%-a elégedett az arc szőrzetének csökkenésével.**

Lumea Prestige

SmartSkin érzékelő




A Philips Lumea Prestige 5 energiabeállítással rendelkezik, és Ön a SmartSkin érzékelőnek köszönhetően könnyen kiválaszthatja a megfelelőt. A SmartSkin érzékelő jelzi az Önéhez hasonló bőrtónussal rendelkező nők számára legkényelmesebb beállítást.

Vezetékes és vezeték nélküli használat



A Philips Lumea Prestige vezeték nélküli vagy vezetékkel is használható. Nagyobb területek, például a lábak esetén a készüléket vezetékkel ajánlott használni, így a kezelés gyorsabban, megszakítás nélkül elvégezhető. Kisebb vagy nehezen elérhető területek, például az arc, a hónalj vagy a bikiniterület kezelésekor használja vezeték nélkül a készüléket, így a vezeték nem akadályozza a mozgásszabadságát.

INGYENES Lumea alkalmazás



Az ingyenesen letölthető Lumea alkalmazás egyedi és személyre szabott IPL élményt nyújt – csak Önnek. Saját személyes tanácsadója lesz, aki gondoskodik arról, hogy a legtöbbet hozza ki Lumea készülékéből, és a hosszantartó eredmény érdekében azt helyesen használja. Az alkalmazás segítségével elkészítheti személyes kezelési ütemtervét testrészenként, emellett minden kezeléshez tanácsokat és tippeket is kap. Csak annyit kell tennie, hogy rendszeresen ellenőrzi az alkalmazásban, hogy érkezett-e értesítése, vagy van-e emlékeztetője.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea teljes körű megoldást nyújt, és a dobozból kivéve azonnal üzemkés. Nincs szükség pótpatronokra vagy géltre.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Alkalmazási területek

Testterületek	Kar Láb
Arc	Has Áll Felső ajak Állkapocsvonal
Érzékeny területek	Hónalj Bikininivonal

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez	Forma: domborúan ívelt Ablakméret: 4,1 cm ² Testhez szabott kezelés
Tartozék az arc kezeléséhez	Forma: lapos Ablakméret: 2 cm ² -es, extra szűrő Archoz szabott kezelés
Tartozék a hónalj kezeléséhez	Forma: homorúan ívelt Ablakméret: 3 cm ² Hónaljhoz szabott kezelés
Tartozék a bikinivonal kezeléséhez	Forma: homorúan ívelt Ablakméret: 3 cm ² -es, extra szűrő Bikininivonalhoz szabott kezelés

Alkalmazás módja

Slide and flash	Gyors alkalmazás
Stamp and flash	Kisebb területek kezeléséhez
Vezetékes/vezeték nélküli használat	Vezetékes és vezeték nélküli használat

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő	Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól
5 fényenergia-beállítás	Bőrtípushoz állítható
Beépített biztonsági rendszer	Véletlen villanás megakadályozása
Bőrtónus-érzékelő	Érzékeli a bőrtónusát
SmartSkin érzékelő	A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazási idő

Lábszárak	8,5 perc
Hónalj	2,5 min
Bikininivonal	2 perc
Arc	1,5 min

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa	> 250 000 villanást biztosít
--------------------------	------------------------------

Energiaellátás

Feszültség	100–240 V
------------	-----------

Tartozékok

Használati útmutató	Felhasználói kézikönyv
Tárolás adapter	Luxus védőtok 19,5 V / 4000 mA

Szerviz

Jótállás	Kétéves globális garancia
----------	---------------------------

Méret csomagolással együtt

Magasság	19,00 cm
Szélesség	26,50 cm
Mélység	14,00 cm
Nettó tömeg	1,10 kg
Bruttó tömeg	1,74 kg
EAN	08710103779346
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	SI
Harmonizált rendszerkód	854370

Külső kartondoboz

Hosszúság	28,80 cm
-----------	----------

Lumea Prestige

Szélesség 20,00 cm
Magasság 27,40 cm
Bruttó tömeg 3,67 kg
EAN 18710103779343

Fogyasztói csomagolás száma 2

- * Átlageredmény a lábakon: 78%, 12 kezelés után, 48 nő részvételével Hollandiában és Ausztriában végzett objektív tanulmány alapján
- ** Akár 92%-os szőrzetcsökkenés 3 kezelés után a kezelési előírások követése esetén, lábon felmérve, az egyedi eredmények eltérőek lehetnek
- *** Hollandiában és Ausztriában 46 nő részvételével hónalj, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés



az adatok változhatnak
2019, Május 24
Version: 6.4.1
EAN: 08710103779346

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com