

Philips PixelPop  
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Rezistent la stropire  
Bandă inclusă  
8 ore, baterie reîncărcabilă

BT110B



## Dimensiuni reduse, bas puternic

Acest model compact BT110 prezintă toate elementele acustice esențiale care se regăsesc în mod obișnuit la boxe mai mari. De aceea are un sunet clar și puternic, cu un bas surprinzător de bun. De asemenea, este rezistent la stropire și are o curea. Este pregătit pentru orice loc și orice timp.

### Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design compact
- Radiator pasiv pentru performanță mai bună la frecvență joasă
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

### Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

### Creată pentru transport


- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Design cu protecție la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)
- Portabilitate perfectă cu banda tricotată fin inclusă

**PHILIPS**

boxă portabilă wireless  
Bluetooth® Rezistent la stropire, Bandă inclusă, 8 ore, baterie reîncărcabilă


## Repere

### Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.


### Funcție anti-distorsiuni



Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe


portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

### Design cu protecție la stropire



Designul rezistent la apă îți permite să te bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. Testate la standardele stringente IPX4, protecția componentelor împotriva intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de muzică în interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, indiferent de vreme.

### Bandă tricotată fin inclusă



Banda noastră inclusă este fabricată dintr-un material vibrant și țesut fin, suficient de stilată pentru a fi un accesoriu de modă.

BT110B/00

### Microfon încorporat



Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și poți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau apelează-ți prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

### Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

# Specificații

## Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

## Design și finisaj

- Culoare: Negru

## Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66ft
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

## Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru

conferințe

- Rezistent la stropire: IPX 4

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 W
- Sistem audio: Mono
- Boxe: Driver de interval complet 1 x 1,5" și radiator pasiv

## Alimentare

- Durată de funcționare cu baterii: 8 h
- Tip baterie: litiu (încorporată)

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă, Curea pentru transport

## Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 98 x 35 x 77 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 108 x 84 x 145 mm
- Greutate produs: 0,15 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,25 kg



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 3.1.6

12 NC: 8670 001 34252  
EAN: 48 95185 62005 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)