

PHILIPS

Máy tạo kiểu râu

Beardtrimmer series
1000

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

Chạy bằng pin được 60 phút/sạc 8 giờ

Sạc USB

1 lược tỉa râu ngắn, 3 lược tỉa ria mép



BT1214/15



Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén

Máy tạo kiểu râu này có các lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén, duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu. Máy được thiết kế để sạc điện bằng cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 60 phút.

Hiệu suất cắt tỉa ổn định

- Lưỡi cắt bằng thép không gỉ cho độ bén bền lâu
- Chọn độ dài râu 1-3-5-7mm hoặc tỉa ngắn nhất
- Lưỡi cắt thân thiện với làn da để tiếp xúc êm ái với da

Dễ sử dụng

- Chạy bằng pin được tối đa 60 phút sau khi sạc 8 giờ
- Cáp USB cho phép sạc pin thuận tiện
- Đèn chỉ báo pin yếu hoặc đang sạc
- Khóa du lịch để tránh bật máy do vô tình
- Đầu cạo có thể tháo rời để dễ làm sạch
- Thiết kế tiện dụng để dễ cầm gọn trong lòng bàn tay

Được thiết kế với độ bền cao

- Bảo hành 2 năm, mức điện áp toàn cầu, không cần dầu bôi trơn



asimpleswitch.com

Những nét chính

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ



Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Lưỡi cắt bằng thép của máy tỉa ma sát nhẹ vào nhau, tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

Chạy bằng pin được 60 phút



Có thể sạc pin của máy tạo kiểu râu qua cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian chạy lên tới 60 phút.

Sạc USB



Máy tạo kiểu râu đi kèm cáp USB cho phép bạn kết nối với máy tính hoặc bộ chuyển đổi USB để sạc pin dễ dàng và thuận tiện. Bộ chuyển đổi không được bán kèm (khuyến nghị sử dụng bộ chuyển đổi Philips HQ80).

5 cài đặt độ dài cắt tỉa



Bạn có thể chọn lược tỉa râu ngắn 1mm hoặc một trong 3 lược tỉa ria mép là 3mm, 5mm và 7mm để tạo kiểu râu theo ý muốn. Nếu không, bạn có thể tháo lược tỉa ra và cạo râu đến 0,5mm.

Đèn báo pin



Đèn báo pin cho biết trạng thái pin yếu hoặc đang sạc pin, đảm bảo bạn luôn sạc điện máy tạo kiểu râu đúng lúc và máy không bị hết pin giữa chừng khi đang cạo râu.

Lưỡi cắt thân thiện với làn da



Mũi lưỡi cắt được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và tránh gây kích ứng da.

Khóa du lịch



Khóa du lịch trên nút bật/tắt để ngăn bật máy do vô tình.

Dễ vệ sinh



Vệ sinh dễ dàng, chỉ cần bật đầu cắt ra và dùng bàn chải đi kèm để chải sạch các sợi râu. Không cần tra dầu.

Thiết kế tiện dụng



Dễ cầm nắm và dễ sử dụng, chiếc máy được thiết kế để giúp bạn cắt tỉa ở những vùng khó với tới.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.

Các thông số

Hệ thống cắt

Độ chính xác (cỡ lược): 1mm

Độ rộng lưỡi cắt: 32 mm

Bộ phận cắt: Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

Răng lược không gây xước: Để thoải mái hơn

Phụ kiện

Lược: 1 lược tỉa râu ngắn (1mm), 3 lược tỉa ria mép (3, 5, 7 mm)

Bảo dưỡng: Bàn chải vệ sinh

Công suất

Thời gian sử dụng: 60 phút

Sạc điện: Sạc USB, Sạc điện đầy trong 8 giờ

Kiểu pin: NiMH

Điện áp tự động: 100-240 V

Bộ chuyển đổi: Không đi kèm

Dễ sử dụng

Màn hình: Chỉ báo pin yếu, Chỉ báo sạc

Vệ sinh: Làm sạch khô bằng bàn chải

Hoạt động: Sử dụng không dây

Khóa du lịch

Thiết kế

Tay cầm: Tay cầm dễ dàng thuận tiện

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm

Không cần dầu bôi trơn

