

PHILIPS

Regolabarba

Beardtrimmer series
3000

impostazioni di precisione da 1
mm

Lame in acciaio inossidabile

45min di uso senza filo/10h di
ricarica

Sistema Lift & Trim



BT3206/14



Barba di tre giorni con la massima semplicità

Il sistema Lift & Trim taglia con una velocità superiore del 30%*

Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente la barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.

Rifinitura semplice e uniforme

- Il pettine Lift & Trim guida i peli verso le lame per un taglio uniforme
- Lame in acciaio inox per un'affilatura a lunga durata
- Lame delicate per rispettare la pelle

Semplicità d'uso

- 10 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 1 mm
- 45 minuti di uso senza filo
- La spia sull'adattatore indica quando la batteria sta caricando
- Testina rimovibile per una pulizia semplice
- Design ergonomico per la massima praticità

Fatto per durare

- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione



asimpleswitch.com

In evidenza

Sistema Lift & Trim



Rifinisci la barba incolta con il nostro nuovo sistema Lift & Trim, dotato di pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

Lame in acciaio inossidabile



Una rifinitura perfetta e delicata, sempre. Le lame in acciaio del rifinitore si affilano fra di loro durante la rifinitura, per assicurare sempre risultati precisi ed efficaci, come il primo giorno.

Lame delicate sulla pelle



Le lame hanno bordi smussati delicati sulla pelle, per evitare graffi e irritazioni.

Rotellina dello zoom - 10 lunghezze selezionabili



La rotellina dello zoom ti consente di scegliere impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm con scatti da 1 mm.

45 min di uso senza filo



Carica il tuo rifinitore per 10 ore per 45 minuti di uso senza filo.

Indicatore di carica della batteria

L'indicatore dello stato di carica della batteria sull'adattatore ti consente di sapere mediante una spia verde quando il tuo dispositivo è in ricarica.

Facile da pulire



Stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riposizionarla sull'apparecchio.

Design ergonomico



Facile da impugnare e da utilizzare. Progettato per rifinire le zone più difficili da raggiungere.

Fatto per durare



Questo rifinitore Philips è accompagnato da una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare a lungo. Non è necessario lubrificarlo e può essere alimentato con qualsiasi tensione.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Sistema di taglio

Precisione (regolazioni): Da 1 mm

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm

Ampiezza di taglio: 32 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Denti che non graffiano: Per un comfort superiore

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 10 impostazioni di lunghezza integrate

Accessori

Pettine: Sistema Lift & Trim

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Assorbimento

Autonomia: 45 minuti

Carica: 10 ore per una ricarica completa

Tipo di batteria: NiMH

Tensione automatica: 100-240 V

Facilità d'uso

Rotellina di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

Display: Indicatore di ricarica sull'adattatore

Pulizia: Accessori sciacquabili

Funzionamento: Funzionamento senza filo

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Easy Grip

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Non necessita lubrificazione

