

# PHILIPS

## Cortabarba

Beardtrimmer series  
3000

Ajuste de precisión de 0,5 mm

Cuchillas de acero inoxidable

60 min de uso sin cable/1 h de carga

Sistema Lift & Trim



BT3216/14



## Barba de tres días de manera sencilla

El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido\*

Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim levanta y captura más vellos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así te permite conseguir esa barba de tres días, barba corta o barba larga perfecta.

### Recorte sencillo y uniforme

- El peine recortador Lift & Trim dirige el vello hacia las cuchillas para obtener un corte uniforme
- Cuchillas de acero inoxidable para un afilado duradero
- Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

### Fácil de usar

- 20 posiciones de longitud con bloqueo, de 0.5 a 10 mm, con una precisión de 0.5 mm
- Se puede usar durante 60 minutos sin cable o enchufarlo
- Gracias a los indicadores, podrá saber si la batería se está agotando, está agotada, está completamente cargada o en proceso de carga
- Cabezal desmontable para una limpieza fácil
- Diseño ergonómico para usar fácilmente
- Funda para guardar y de viaje

### Creada para durar

- 2 años de garantía mundial; no necesita lubricación



asimpleswitch.com

# Destacados

## Sistema Lift & Trim



Recorta tu barba incipiente con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: el peine recortador levanta y dirige el vello al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

## Cuchillas de acero inoxidable



Consigue un corte perfecto y seguro, una y otra vez. Las cuchillas de acero del recortador se frota suavemente entre sí, afilándose unas a otras a medida que cortan el vello, por lo que conservan un filo potente y ofrecen un alto rendimiento como en el primer día.

## Cuchillas suaves con la piel



Las cuchillas cuentan con puntas redondeadas para un contacto suave con la piel y para evitar arañazos e irritación.

## Rueda con 20 posiciones de longitud



Con la rueda podrás elegir una posición de longitud entre 0.5 mm y 10 mm, con una precisión de 0.5 mm entre cada nivel.

## Uso con cable y 60 minutos de uso sin cable



Carga el recortador durante 1 hora para obtener 60 minutos de uso sin cable o úsalo enchufado mientras se carga.

## Indicadores de batería



Los indicadores de batería de este recortador te permite conocer el estado de carga de la batería: baja, agotada, carga en curso o completa. Así podrás cargar por completo el recortador a tiempo y la batería no acabará agotándose a mitad de uso.

## Fácil de limpiar



Desmonta la cabeza y enjuágala bajo el agua del grifo para limpiarla fácilmente. Sécala antes de volver a colocarla en el aparato.

## Diseño ergonómico



Fácil de sostener y usar. Diseñada para ayudarte a recortar las zonas de difícil acceso.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Sistema de corte

**Precisión (medida de corte):** De 0,5 mm

**Posiciones de longitud:** Desde 0,5 hasta 10 mm

**Ancho de la cuchilla:** 32 mm

**Material de corte:** Cuchillas de acero inoxidable

**Dientes que no lastiman:** Para mayor comodidad

## Crea el estilo que más te gusta

**Cantidad de posiciones de longitud:** 20 posiciones de largo integradas

## Accesorios

**Peine:** Sistema Lift & Trim

**Funda:** Funda para guardar

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza

## Energía

**Tiempo de funcionamiento:** 60 minutos

**Carga:** Carga completa en 1 hora

**Tipo de batería:** NiMH

**Voltaje automático:** 100-240 V

## Fácil de usar

**Control de largo:** Posiciones de longitud fácilmente ajustables

**Pantalla:** Indicador de batería baja, Indicador

de carga, Indicador de batería agotada

**Limpieza:** Accesorios lavables

**Funcionamiento:** Uso sin cable y con cable

## Diseño

**Mango:** Mango de sujeción fácil

## Servicio

**No se necesita lubricación:** Y

**Garantía de 2 años:** Y

