



#### Regolabarba

- Impostazioni di precisione da 0,5 mm
- Lame 100% in metallo
- 60 min uso cordless/1 h di ricarica
- Sistema Lift & Trim

BT3236/14

## Barba di tre giorni con la massima semplicità

Sistema Lift & Trim per un numero di passaggi inferiore del 30%

Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente la barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.

#### Vantaggi

##### Rifinitura semplice e uniforme

- Il pettine Lift & Trim guida i peli verso le lame per un taglio uniforme
- Lame a doppia affilatura per una rifinitura più veloce
- Lame delicate per rispettare la pelle

##### Semplicità d'uso

- 40 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 20 mm con scatti da 0,5 mm
- Pettine per barba lunga per una rifinitura precisa con lunghezze maggiori

- Uso con collegamento all'alimentazione o 60 minuti senza filo
- Le spie indicano quando la batteria è bassa, scarica, piena o in carica
- Testina rimovibile per una pulizia semplice
- Design ergonomico per la massima praticità
- Astuccio da trasporto

##### Fatto per durare

- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione

**PHILIPS**

## Caratteristiche

### Sistema Lift & Trim



Rifinisci la barba incolta con il nostro nuovo sistema Lift & Trim, dotato di pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

### Lame 100% in metallo



Questo rifinitore è dotato di lame a doppia affilatura completamente in metallo che tagliano più peli in ogni passata, per una rifinitura più rapida.

### Lame delicate sulla pelle



Le lame hanno bordi smussati delicati sulla pelle, per evitare graffi e irritazioni.

### Rotellina zoom - 40 lunghezze selezionabili



La rotellina dello zoom ti consente di scegliere impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm con il pettine di precisione, e da 10,5 a 20 mm con il pettine per barba lunga, in entrambi i casi con scatti da 0,5 mm.

### Pettine per barba lunga

Il pettine per barba lunga ti consente di mantenere una barba di lunghezza tra 10,5 e 20 mm, in modo da non doverla rifinire a lunghezze inferiori.

### Uso con filo o 60 minuti cordless



Carica il tuo rifinitore per 1 ora per 60 minuti di uso senza filo, oppure utilizzalo collegato all'alimentazione mentre lo ricarichi.

### Indicatori di stato della batteria



Gli indicatori di stato della batteria di questo rifinitore ti permettono di sapere se la batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In questo modo, puoi caricare il tuo rifinitore in tempo e del tutto e non ti ritroverai con la batteria scarica nel bel mezzo dell'utilizzo.

### Facile da pulire



Stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riposizionarla sull'apparecchio.

### Design ergonomico



Facile da impugnare e da utilizzare. Progettato per rifinire le zone più difficili da raggiungere.

### Fatto per durare



Questo rifinitore Philips è accompagnato da una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare a lungo. Non è necessario lubrificarlo e può essere alimentato con qualsiasi tensione.

### Astuccio da trasporto



L'astuccio da viaggio protegge durante gli spostamenti o la conservazione.

## Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

### Sistema di taglio

Precisione (regolazioni)	Da 0,5 mm
Impostazioni di lunghezza	Da 0,5 a 20 mm
Ampiezza di taglio	32 mm
Gruppo lame	Lame 100% in metallo
Denti che non graffiano	Per un comfort superiore

### Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza	40 impostazioni di lunghezza integrate
-------------------------------------	--

### Accessori

Pettine	Sistema Lift & Trim Pettine per barba lunga
Custodia Manutenzione	Custodia Spazzolina per pulizia

### Assorbimento

Autonomia	60 minuti
Carica	1 ora per una ricarica completa
Tipo di batteria	NiMH
Tensione automatica	100-240 V

### Facilità d'uso

Rotellina di precisione	Impostazioni della lunghezza semplici da regolare
Display	Indicatore di batteria scarica Indicatore di ricarica Indicatore di batteria scarica
Pulizia	Accessori sciacquabili

### Funzionamento

Utilizzo con filo e cordless

### Design

Impugnatura Impugnatura ergonomica Easy Grip

### Assistenza

Garanzia di 2 anni Si  
Non necessita lubrificazione Si

### Dimensioni dell'imballo

Altezza 22,40 cm  
Larghezza 14,00 cm  
Profondità 7,00 cm  
Peso netto 0,22 Kg  
Peso lordo 0,34 Kg  
EAN 08710103854104  
Numero di prodotti inclusi 1  
Paese di origine ID  
Codice del sistema armonizzato 851020

### Scatola esterna

Lunghezza 29,10 cm  
Larghezza 15,10 cm  
Altezza 23,80 cm  
Peso lordo 1,51 Kg  
EAN 18710103854101  
Numero di confezioni consumatori 4



Dati soggetti a modifiche  
2019, Maggio 23

Version: 1.1.1  
EAN: 08710103854104

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)