

PHILIPS

regolabarba

Beardtrimmer series 1000

20 lunghezze, scatti da 0,5 mm

35 min di uso cordless/10 h di ricarica



BT405/16



Rifinitura veloce, look perfetto

Dona alla tua barba lo stile che più ti piace. Massima precisione, con taglio da 0,5 mm fino a 10 mm.

Precisione

- Lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 mm a 10 mm

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle

- Lame con punte smussate per rispettare la pelle

Semplicità d'uso

- 35 minuti di utilizzo dopo 10 ore di ricarica
- La spia sull'adattatore indica quando la batteria sta caricando
- Testina rimovibile per una pulizia semplice
- Design ergonomico per la massima praticità
- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione


In evidenza

20 lunghezze di taglio con blocco



Per selezionare la lunghezza desiderata, gira la rotellina e potrai ottenere un effetto barba di 3 giorni (0,5 mm) fino a una barba folta (10 mm), con scatti da 0,5 mm.

Alte prestazioni e delicato sulla pelle



Le lame ed i pettini hanno punte arrotondate per evitare irritazioni e rimangono super affilate per offrire sempre un taglio preciso ed efficace.

Funzionamento senza filo

NiMH
35 minutes

Fino a 35 minuti di alimentazione senza filo dopo 10 ore di ricarica.

Indicazione ricarica in corso

La spia dell'adattatore è verde quando è in carica.

Facile da pulire

Stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riagganciarla all'apparecchio.

Design ergonomico



Facile da impugnare e da utilizzare, il rifinitore di precisione è progettato per definire anche le zone più difficili da raggiungere.

Fatto per durare



Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, possono essere alimentati con qualsiasi tensione e non devono essere lubrificati.

Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Precisione (regolazioni): Da 0,5 mm

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm

Crea il look che più ti piace

Stili: Barba corta, Look barba di 3 giorni

Strumenti per lo styling: Pettine per peli corti

Numero di impostazioni di lunghezza: 20 impostazioni di lunghezza integrate

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso

Impostazioni della lunghezza

Rotellina di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

Pulizia: Accessori sciacquabili

Funzionamento: Funzionamento senza filo

Design

Impugnatura: Easy grip

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Autonomia: 35 minuti

Carica: 10 ore per una ricarica completa

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

