

PHILIPS

Tondeuse barbe de
3 jours

Beardtrimmer series
5000

Pas de 0,2 mm

Lames 100 % métal

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Tondeuse nez-oreilles incluse



BT5190/85



Une coupe uniforme sans effort

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Coupe sans effort

- Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme
- Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*
- Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de 0,4 mm tous les jours

Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser

- 17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet

Coupe rapide et confortable

- Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles
- Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures


Points forts

Guide de coupe dynamique



Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide de coupe dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

17 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, avec une précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe parfaitement uniforme.

Utilisation avec ou sans fil



60 minutes

Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d'autonomie. Si elle a besoin de plus d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

100 % étanche




Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

Lames respectueuses de votre peau



Offre-vous une coupe impeccable au quotidien, tout en protégeant votre peau. En frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'auto-affûtent pendant que vous taillez votre barbe et restent ainsi parfaitement acérées et efficaces. Leurs extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.

Idéal pour la barbe de 3 jours



Entretenez une barbe de 3 jours impeccable, jour après jour, en utilisant la hauteur de coupe la plus courte (0,4 mm).

Angle idéal



La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): Dès 0,2 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 17 hauteurs de coupe

Accessoires

Sabot: Guide de coupe dynamique

Tondeuse nez-oreilles incluse

Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure

Tension automatique: 100-240 V

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur: Noir et bleu

Entretien

2 ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire

