



Tondeuse barbe de 3 jours

- Pas de 0,2 mm
- Lames 100 % métal
- 60 min d'autonomie pour 1 h de charge
- Tondeuse nez-oreilles incluse

BT5190/85

Une coupe uniforme sans effort

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Avantages

Coupe sans effort

- Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme
- Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*
- Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de 0,4 mm tous les jours

Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser

- 17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet

Coupe rapide et confortable

- Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles
- Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

PHILIPS


Fonctions

Guide de coupe dynamique



Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide de coupe dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

17 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, avec une précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe parfaitement uniforme.

Utilisation avec ou sans fil



Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d'autonomie. Si elle a besoin de plus d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

100 % étanche



Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

Lames respectueuses de votre peau



Offrez-vous une coupe impeccable au quotidien, tout en protégeant votre peau. En frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'auto-affûtent pendant que vous taillez votre barbe et restent ainsi parfaitement acérées et efficaces. Leurs extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.

Idéal pour la barbe de 3 jours



Entretenez une barbe de 3 jours impeccable, jour après jour, en utilisant la hauteur de coupe la plus courte (0,4 mm).

Angle idéal



La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

Technologie ProtecTube



Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour prévenir des irritations cutanées. De plus, l'élément de coupe est conçu pour empêcher les poils d'être coincés entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système de coupe

Précision (taille du pas)	Dès 0,2 mm
Élément de coupe	Lames en inox
Dents non irritantes	Pour plus de confort

Entretien

Deux ans de garantie	Oui
Aucune lubrification nécessaire	Oui

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe	17 hauteurs de coupe
-----------------------------	----------------------

Dimensions de l'emballage

Hauteur	22,40 cm
Largeur	19,20 cm
Profondeur	6,90 cm
Poids net	0,33 kg
Poids brut	0,51 kg
EAN	08710103839866
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851020

Accessoires

Sabot	Guide de coupe dynamique
Tondeuse nez-oreilles incluse	Oui
Entretien	Brossette de nettoyage

Alimentation

Autonomie	60 minutes
Charge	Charge complète en 1 heure
Tension automatique	100-240 V

Carton externe

Longueur	40,00 cm
Largeur	16,00 cm
Hauteur	25,00 cm
Poids brut	2,27 kg
EAN	18710103839863
Nombre d'emballages	4

Facile d'utilisation

Molette de réglage	Ajustement facile des réglages de hauteur
Afficheur	Témoin lumineux de batterie
Nettoyage	Entièrement lavable
Fonctionnement	Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur	Noir et bleu
---------	--------------

* Par rapport aux précédents modèles Philips



Les données sont sujettes à changement
2018, mai 9

Version: 1.1.1
EAN: 08710103839866

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com