

# PHILIPS

## Zastříhovač vousů

### Beardtrimmer series 5000

přesné 0,2mm nastavení

Celokovové břity

60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

Integrovaný hřeben zvedá vousy



BT5200/15



## Snadné rovnoměrné zastříhování

System dynamického navádění zaručuje rovnoměrný výsledek

Tento zastříhovač s celokovovými břity vám pomůže dosáhnout požadovaného strniště nebo krátkého či delšího plnovousu. Náš nový integrovaný hřeben nadzdvihává vousy a zaručuje tak rovnoměrné zastřížení po jediném přejetí.

### Snadné zastříhování

- Zajišťuje rovnoměrný výsledek zvednutím vousů do úrovně břitu
- Navádí vousy k břitům a zajišťuje tak snadné zastříhování
- Rychlejší zastříhování díky dvojité ostřeným břitům\*

### Šetrný k pokožce

- Vysoce výkonné břity šetrné k pokožce pro ideální zastříhování

### Dokonalé strniště

- Udržte si dokonalé strniště každodenním používáním 0,4mm nastavení

### Snadné použití

- 17 nastavení délky se zajištěním volby, 0,4–10 mm s přesností 0,2 mm
- 60 minut používání po hodinovém nabíjení nebo možnost napájení ze sítě
- 100% vodotěsný pro snadné důkladné čištění
- Prodloužená 3letá záruka, univerzální napětí, bez potřeby promazávání



reddot award 2016  
winner


# Přednosti

## Systém dynamického vedení vousů



Systém dynamického vedení vousů zajišťuje spolu s integrovaným hřebenem pro zvedání vousů rovnoměrný výsledek zastříhování a pomůže vám dosáhnout požadovaného strniště nebo krátkého či dlouhého plnovousu.

## Integrovaný hřeben pro zvedání vousů




Zastříhnutí strniště jedním rychlým pohybem šetrným k pokožce. Náš nový integrovaný hřeben pro zvedání vousů zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak snadné a rovnoměrné zastříhování.

## Celokovové břity



Tento zastříhovač je vybaven dvojité ostřenými břity, které v každém pohybu pojmu více vousů.

## 17 nastavení délky se zajištěním volby



Vyberte si upřednostňované nastavení délky otáčením nastavovacího kolečka na rukojeti, dokud se nezobrazí požadovaná délka od 0,4 do 10 mm s přesností 0,2 mm. Zvolená délka se poté „uzamkne“ a zajistí přesné a rovnoměrné zastřížení.

## Použití s kabelem i bez něj



# 60 minutes

Hodina nabíjení zaručí 60 minut používání bez kabelu. Pokud při zastříhování potřebujete více energie, můžete zastříhovač zapojit do sítě. Zastříhovač byl navržen pro provoz bez kabelu i zapojený do sítě.

## 100% vodotěsný



Pro důkladné čištění jednoduše vypláchněte vodotěsný zastříhovač vousů pod tekoucí vodou.

## Břity šetrné k pokožce



Dosáhnete pokaždé dokonalého a zároveň šetrného zastřížení. Břity zastříhovače vousů se o sebe jemně třou a navzájem se tak brousí, takže zůstávají mimořádně ostré a efektivní. Mají také zaoblené hroty, které předcházejí podráždění pokožky.



## Ocenění iF DESIGN AWARD 2016

Zastříhovač vousů řady 5000 Ocenění iF DESIGN AWARD 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.



reddot award 2016  
winner

## Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

Zastříhovač vousů řady 5000 Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

# Specifikace

## Stříhací systém

**Přesnost (velikost kroků):** Od 0,2 mm

**Stříhací jednotka:** Nerezové ocelové břity

**Hroty, které neškrábou:** Ještě větší pohodlí

## Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

**Počet nastavení délky:** 17 integrovaných nastavení délky

## Příslušenství

**Hřeben:** Integrovaný hřeben zvedá vousy

**Údržba:** Čisticí kartáček

## Snadné použití

**Čištění:** Plně omyvatelný

**Nastavovací kolečko:** Snadná úprava nastavení délky

**Displej:** Kontrolka baterie

**Provoz:** Použití s kabelem i bez kabelu

## Design

**Barva:** Černá

## Spotřeba

**Doba chodu:** 60 minut

**Nabíjení:** Úplné nabití za 1 hodinu

**Automatická volba napětí:** 100-240 V

## Servis

**Prodloužená 3letá záruka:** Ano

**Není třeba mazat:** Ano

