

PHILIPS

Tondeuse barbe de
3 jours

Beardtrimmer series
5000

Pas de 0,2 mm

Lames 100 % métal

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Guide de coupe dynamique



BT5200/16



Une coupe uniforme sans effort

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Coupe sans effort

- Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme
- Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Barbe de 3 jours impeccable

- Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de 0,4 mm tous les jours

Facile à utiliser

- 17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire



reddot award 2016
winner


Points forts

Guide de coupe dynamique



Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide de coupe dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

17 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, avec une précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe parfaitement uniforme.

Utilisation avec ou sans fil



60 minutes

Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d'autonomie. Si elle a besoin de plus d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

100 % étanche



Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

Lames respectueuses de votre peau



Offre-vous une coupe impeccable au quotidien, tout en protégeant votre peau. En frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'auto-affûtent pendant que vous taillez votre barbe et restent ainsi parfaitement acérées et efficaces. Leurs extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.



iF DESIGN AWARD 2016

Tondeuse à barbe Series 5000iF DESIGN AWARD 2016



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



reddot award 2016
winner

Prix Red Dot 2016 : lauréat

Tondeuse barbe Series 5000 Prix Red Dot 2016 : lauréat

Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): Dès 0,2 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 17 hauteurs de coupe

Accessoires

Sabot: Guide de coupe dynamique

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur: Noir

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure

Tension automatique: 100–240 V

Entretien

2 ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire

