



### Tondeuse barbe de 3 jours

- Pas de 0,2 mm
- Lames 100 % métal
- 60 min d'autonomie pour 1 h de charge
- Guide de coupe dynamique

BT5200/16

## Une coupe uniforme sans effort

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

### Avantages

#### Coupe sans effort

- Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme
- Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide\*

#### Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

#### Barbe de 3 jours impeccable

- Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de 0,4 mm tous les jours

#### Facile à utiliser

- 17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

**PHILIPS**


## Fonctions

### Guide de coupe dynamique



Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

### Guide de coupe dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

### Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

### 17 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, avec une précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe parfaitement uniforme.

### Utilisation avec ou sans fil



60 minutes

Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d'autonomie. Si elle a besoin de plus d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

### 100 % étanche



Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

### Lames respectueuses de votre peau



Offrez-vous une coupe impeccable au quotidien, tout en protégeant votre peau. En frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'affûtent pendant que vous taillez votre barbe et restent ainsi parfaitement acérées et efficaces. Leurs extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.

### Idéal pour la barbe de 3 jours



Entretenez une barbe de 3 jours impeccable, jour après jour, en utilisant la hauteur de coupe la plus courte (0,4 mm).

### Conçu pour durer



Cette tondeuse Philips bénéficie d'une garantie de 2 ans : nos tondeuses sont conçues pour durer. Vous n'aurez jamais besoin de la lubrifier, et elle est compatible avec toutes les tensions d'alimentation.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Système de coupe

Précision (taille du pas)	Dès 0,2 mm
Élément de coupe	Lames en inox
Dents non irritantes	Pour plus de confort

### Entretien

Deux ans de garantie	Oui
Aucune lubrification nécessaire	Oui

### Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe	17 hauteurs de coupe
-----------------------------	----------------------

### Dimensions de l'emballage

Hauteur	24,50 cm
Largeur	15,00 cm
Profondeur	6,00 cm
Poids net	0,25 kg
Poids brut	0,40 kg
EAN	08710103739838
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851020

### Accessoires

Sabot	Guide de coupe dynamique
Entretien	Brossette de nettoyage

### Facile d'utilisation

Nettoyage	Entièrement lavable
Molette de réglage	Ajustement facile des réglages de hauteur
Afficheur	Témoin lumineux de batterie
Fonctionnement	Utilisation avec ou sans fil

### Carton externe

Longueur	26,60 cm
Largeur	16,70 cm
Hauteur	27,00 cm
Poids brut	1,84 kg
EAN	18710103739835
Nombre d'emballages	4

### Design

Couleur	Noir
---------	------

### Alimentation

Autonomie	60 minutes
Charge	Charge complète en 1 heure
Tension automatique	100-240 V

\* Par rapport aux précédents modèles Philips



Les données sont sujettes à changement  
2018, mai 19

Version: 5.4.1  
EAN: 08710103739838

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)