

PHILIPS

Aparat de tuns

Beardtrimmer series
5000

Setări de precizie de 0,2 mm

Lame integral din metal

Utiliz. fără fir 70 min/încărc. 1h

Pieptene integrat ridicare fire



BT5205/16



Tundere uniformă, fără efort

Sistem de ghidare dinamic pentru barbă, pentru rezultate uniforme

Acest aparat de tuns cu lame metalice te ajută să obții exact barba scurtă cu aspect de 3 zile sau barba lungă pe care o dorești. Noul pieptene integrat ridică firele de păr, pentru a oferi rezultate uniforme după o singură trecere a aparatului

Tundere fără efort

- Ridică firele de păr până la nivelul lamei pentru rezultate uniforme
- Ghidează firele de păr spre dispozitivul de tăiere pentru tuns fără efort
- Lamele au tăiș dublu pentru tundere mai rapidă*

Barbă cu aspect de 3 zile

- Menține-ți barba perfectă cu aspect de 3 zile, utilizând în fiecare zi setarea de 0,4 mm

Performanță delicată cu pielea

- Lame de înaltă performanță, delicate cu pielea, pentru tunderea perfectă

Ușor de utilizat

- 17 setări pentru lungime blocabile, 0,4 - 7 mm cu precizie de 0,2 mm
- 70 minute de utilizare după o încărcare de 1 oră sau ține-l conectat la priză
- 100% rezistent la apă pentru curățare ușoară și riguroasă
- Garanție de 2 ani



reddot award 2016
winner


Repere

Sistem de ghidare dinamic pt barbă



Sistemul de ghidare dinamic pentru barbă, cu ajutorul pieptenului integrat pentru ridicarea firelor de păr, ridică firele până la nivelul lamelor pentru rezultate uniforme de tuns și îți permite să obții exact aspectul nebărbierit de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o dorești.

Pieptene integrat pentru ridicarea firelor



Tunde-ți barba dintr-o singură mișcare rapidă, în timp ce ești delicat cu pielea. Noul nostru pieptene integrat pentru ridicarea firelor de păr ridică și ghidează firele de păr la nivelul lamelor, pentru un tuns fără efort și uniform.

Lame integral din metal



Acest aparat de tuns este dotat cu lame integral din metal, cu tăiș dublu, care taie mai multe fire la fiecare trecere, pentru un tuns mai rapid.

17 setări pentru lungime blocabile



Selectează lungimea preferată de tuns, prin simpla rotire a roții de reglare de pe mâner, până când se afișează lungimea pe care o dorești între 0,4 - 7 mm, cu precizie de 0,2 mm. Lungimea aleasă este acum „blocată” pentru un tuns perfect uniform.

Utilizare cu și fără fir

Li-Ion
70 minutes

Încarcă-ți aparatul de tuns barba pentru 1 oră pentru a obține 70 minute de utilizare fără fir. Dacă ai nevoie de mai multă energie pentru tuns, poți să introduci aparatul de tuns în priză din perete. Acest aparat de tuns a fost conceput pentru a funcționa atât fără fir, cât și conectat la priză.

100% rezistentă la apă



Clătește pur și simplu sub jet de apă aparatul de tuns barba rezistent la apă, pentru a-l curăța în profunzime.

Lame delicate cu pielea



Obține un tuns perfect, dar protector, de fiecare dată. Lamele din oțel ale aparatului de tuns barba se ating ușor, ascuțindu-se reciproc în timp ce tund, astfel încât să rămână ascuțite și eficiente. Acestea au și vârfuri și piepteni rotunjiți pentru a ajuta la prevenirea iritațiilor pielii.



PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de tuns barba seria 5000PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



reddot award 2016
winner

Premiul Red Dot 2016: câștigător

Aparat de tuns barba seria 5000Premiul Red Dot 2016: câștigător

Specificații

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea pașilor): De la 0,2 mm
Element de tăiere: Lame din oțel inoxidabil
Dinți care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Creează-ți stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 17 setări de lungime integrate

Accesorii

Pieptene: Pieptene integrat ridicare fire
Întreținere: Perie de curățat

Ușor de utilizat

Curățare: Complet lavabil
Inel de reglare: Reglarea cu ușurință a setărilor de lungime
Afișaj: Led pentru baterie
Funcționare: Utilizare cu fir și fără fir

Design

Finisaj: Finisaj cromat
Mâner: Mâner ergonomic

Alimentare

Durată de funcționare: 70 minute
Încărcare: Încărcare completă în 1 oră
Tensiune automată: 100-240 V

Service

2 ani garanție
Nu este necesară lubrifierea

