



Vår raskeste trimmer for perfekt skjeggstubb

- 0,2 mm presisjonsinnstillinger
- Kniver i metall
- 70 min trådløs bruk / 1 t lading
- Integreert kam som løfter hårene

BT5205/16

## Jevn og enkel trimming

Perfekt og jevn trimming, i ett eneste drag

Philips BeardTrimmer Series 5000 BT5200/16 gjør det enkelt å trimme akkurat den stilen du vil ha, enten det er tredagersskjegg, kort eller lengre skjegg. Skjærebladene er av rent metall for lang holdbarhet og ytelse. Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Skjeggtrimmeren er 100 % vanntett og kan skylles under springen for enkel rengjøring. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.

### Fordeler

#### Enkel trimming

- Løfter hårene opp til kniven for et jevnt resultat
- Innebygget hårkam som løfter håret til optimal kuttestilling
- Skjærebladene er dobbeltslipte for raskere trimming

#### Perfekt tredagersskjegg

- 17 lengdeinnstillinger fra 0,4 -7 mm

#### Hudvennlig ytelse

- Hudvennlige kniver med høy ytelse for en perfekt trim

#### Lett å bruke

- 17 låsbare lengdeinnstillinger, 0,4–7 mm med 0,2 mm presisjon
- 70 min trådløs bruk etter 1h lading
- 100% vanntett for enkel rengjøring
- Designet for å holde lenge

**PHILIPS**

## Funksjoner

### Dynamisk skjeggklippssystem



Det dynamiske skjeggklippssystemet og den integrerte kammen løfter hårene opp til knivene for å trimme hårene jevnt, slik at du får akkurat den stilen du ønsker – tredagersskjegg eller kort eller langt skjegg.

### Integrert kam som løfter hårene



Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttstilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.

### Kniver i metall



Denne trimmeren har dobbeltslipte blad av rent metall, som gir en ekstra skarp og nøyaktig trimming. Denne funksjonen gjør at du skjærer flere hårstrå i ett og samme drag. Philips BeardTrimmer BT5205/16 er dobbelt så rask som forgjengeren BT5270.

### 17 låsbare lengdeinnstillinger



Velg den foretrukne trimmelengden ved å vri på zoomhjulet på håndtaket til ønsket lengde fra 0,4–7 mm med 0,2 mm presisjon vises. Den valgte lengden er nå låst for å gi en helt jevn trimming.

### Kan brukes med og uten ledning

**Li-Ion**  
70 minutes

Etter 1 times lading får du 70 min trådløs bruk. Du kan bruke Philips BeardTrimmer BT5205/16 både med og uten ledning.

### 100 % vanntett



For enkel rengjøring kan skjeggtrimmerens hode skylles under springen. Trimmeren er helt vanntett.

### Hudvennlige kniver



Perfekt trimming på en trygg måte – hver eneste gang. Skjeggtrimmerens stålkniver berører hverandre lett, slik at de skjerpes mens du trimmer. Knivene holder seg ekstra skarpe og klipper effektivt. De har også avrundede tupper og kammer som hindrer hudirritasjon.

### Ideell innstilling for skjeggstubber



Du velger ønsket lengde ved å vri på zoomhjulet på trimmerens håndtak. Philips BeardTrimmer har 17 lengdeinnstillinger fra 0,4–7 mm med en nøyaktighet på 0,2 mm mellom trinnene. Når du har valgt en innstilling, låser trimmeren innstillingen slik at du kan være sikker på å få samme lengde under hele stylingen.

### Laget for å vare



Philips BeardTrimmer Series 5000 har to års verdensomfattende garanti. Våre trimmere er laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og de er kompatible med de forskjellige elektriske standardene rundt om i verden.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene)	Fra 0,2 mm
Kutteelement	Kniver i rustfritt stål
Tenner som ikke risper	For bedre komfort

### Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger	17 integrerte lengdeinnstillinger
----------------------------	-----------------------------------

### Tilbehør

Kam	Integrert kam som løfter hårene
Vedlikehold	Rengjøringsbørste

### Enkel i bruk

Rengjøring	Alt kan vaskes
Zoom-hjul	Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm	Batterilampe
Drift	Bruk med og uten ledning

### Utforming

Overflate	Krombelagt overflate
Håndtak	Mykt håndtak

### Drift

Driftstid	70 minutter
Lading	Fulladet på 1 time

Automatisk spenning	100–240 V
---------------------	-----------

### Service

To års garanti	Ja
Trenger ikke smøring	Ja

### Mål, emballasje

Høyde	24,50 cm
Bredde	15,00 cm
Dybde	6,00 cm
Nettovekt	0,25 kg
Bruttovekt	0,40 kg
EAN	08710103718994
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851020

### Ytre eske

Lengde	26,60 cm
Bredde	16,70 cm
Høyde	27,00 cm
Bruttovekt	1,82 kg
EAN	18710103718991
Antall emballasjer	4

\* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips



data kan endres  
2019, Mai 23  
Version: 4.1.1  
EAN: 08710103718994

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)