

PHILIPS

tondeuse à barbe
étanche

Beardtrimmer series
5000

Précision de coupe de 0,2 mm

Tondeuse double face toute en
métal

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge



BT5275/32



Précision parfaite

Précision maximale pour tous les styles

De la coupe aux contours en un geste grâce à cette tondeuse réversible double face. Obtenez une précision inégalée avec des réglages de coupes allant de 0,4 mm (1/64") à 10 mm (13/32").

Précision

- Tonte précise de 0,4 à 10 mm (de 1/64" à 13/32")
- La molette de verrouillage «bloque» la longueur que vous avez choisie
- Tondeuse réversible double face pour une précision maximale
- Le peigne de 0,4 mm (1/64") vous assure une barbe de 3 jours toujours parfaite

Performances douces pour la peau

- Lames haute performance et douces pour la peau, pour une tonte parfaite

Facile à utiliser

- Étanche pour un nettoyage facile
- Le peigne taille-barbe vous assure un résultat parfait et égal
- 2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubrification
- 60 minutes d'utilisation sans fil après 1 heure de charge ou utilisation sur secteur



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Précision parfaite

Avec des longueurs de coupe allant 0,4 à 10 mm (de 1/64" à 13/32"), vous pouvez obtenir le résultat exact que vous souhaitez. Vous pouvez modifier la longueur de coupe par échelon de 0,2 mm, 0,5 mm et 1 mm pour un contrôle parfait.

17 longueurs de coupe verrouillables



Pour sélectionner une longueur de coupe, tournez simplement la molette de verrouillage jusqu'à ce que la longueur désirée s'affiche. La longueur est alors «verrouillée» pour une coupe précise et régulière.

Tondeuse double face



La tondeuse double face réversible vous offre toute la versatilité dont vous avez besoin pour créer votre propre style. D'un côté, le rasoir haute performance de 32 mm vous assure un rasage de près tout en douceur. De l'autre, le rasoir de précision de 15 mm vous aide à définir un style précis, même sur les zones difficiles à atteindre autour du nez et de la bouche. La petite taille de cette tondeuse et sa conception à angle droit vous permettent de toujours voir ce que vous faites.

Haute performance douces pour la peau



Les lames en acier frottent légèrement l'une contre l'autre de sorte qu'elles s'affûtent automatiquement pendant l'utilisation! Elles assurent donc en permanence une coupe propre et efficace, mais leurs extrémités arrondies et les peignes de coupe évitent les irritations.

Étanche



La tondeuse est étanche : il suffit de la passer sous l'eau du robinet pour la nettoyer.

Peigne pour la barbe



La conception du peigne pour la barbe vous donne plus de maîtrise, pour obtenir une barbe parfaitement uniforme.

Une barbe de 3 jours toujours parfaite

Pour obtenir une barbe de trois jours parfaite, utilisez le réglage le plus court (0,4 mm). Pour une barbe plus longue parfaitement nette, ajustez simplement à la longueur désirée.

Conçu pour durer



Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Avec une garantie internationale de 2 ans, ils peuvent être utilisés partout dans le monde et n'ont jamais besoin d'être lubrifiés.

Utilisation avec ou sans fil



Vous obtenez 60 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge. Si le niveau de batterie n'est pas suffisant, branchez simplement l'appareil et continuez à parfaire votre style.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO₂ puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage
Peigne de coupe

Facilité d'utilisation

Nettoyage: Entièrement étanche
Autonomie de la batterie: 60 min.
d'autonomie pour 1 h de charge
Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Précision

Réglages de longueur: 17 longueurs de coupe
de 0,4 à 10 mm

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-
240 V

Service

Garantie: Garantie internationale de 2 ans

Catégorie

Tondeuses: BeardTrimmer5000

