

PHILIPS

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
5000

Précision de coupe de 0,2 mm

Lames en métal auto-affûtées

90 min d'utilisation pour 1 h de charge

Système Lift & Trim PRO



BT5502/15



Tonte régulière du premier coup

Précision deux fois plus grande grâce au système Lift & Trim PRO

Le rasage précis et uniforme auquel vous rêvez pour obtenir une barbe de trois jours, une barbe courte ou une longue barbe. Notre système innovant Lift & Trim PRO soulève les poils de votre barbe jusqu'au niveau des lames à double tranchant, ce qui assure une tonte uniforme en un seul passage.

Une tonte régulière

- Guide les poils bas vers les lames pour une coupe uniforme
- Les lames en métal auto-affûtées sont précises, même sans lubrification

Des contours précis

- 40 longueurs de coupe verrouillables de 0,4 à 20 mm
- Des paliers de précision sur mesure pour une barbe de style personnalisé

Facile à utiliser

- Consultez rapidement le statut de la batterie de votre tondeuse
- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie après 1 heure de charge, ou utilisation sur secteur
- 100 % étanche pour un nettoyage complet facile
- Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise

Caractéristiques

Système Lift & Trim PRO



Taillez votre barbe d'un seul coup grâce au tout nouveau système Lift & Trim PRO. Il soulève les poils bas et les guide vers les lames de métal tranchantes pour un rasage précis.

Lames en métal auto-affûtées



Les lames en acier inoxydable sont à double affûtage pour couper même les cheveux les plus épais avec précision. Elles s'affûtent en se frottant légèrement les unes contre les autres, de sorte qu'aucun remplacement ni lubrifiant n'est nécessaire pendant toute la durée de vie de la tondeuse.

40 réglages de longueur verrouillables



Ajustez les peignes avec la molette de réglage à la longueur de coupe souhaitée pour la barbe pour obtenir le style souhaité. Utilisez le

petit peigne pour barbes courtes pour une longueur comprise entre 0,4 et 10 mm ou le peigne pour barbes longues entre 10 et 20 mm.

Précision sur mesure



Des paliers de réglage de 0,2 mm entre 0,4 et 2 mm pour une barbe courte au style précis; des paliers de 0,5 mm entre 2 et 5 mm pour obtenir une barbe de 3 jours; des paliers de 1 mm au-dessus de 5 mm pour l'entretien de barbe longue.

Filaire ou autonomie de 90 minutes sans fil



Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour obtenir jusqu'à 90 minutes d'utilisation sans fil, ou branchez-la dans une prise murale. Sinon, la fonction de charge rapide offre une tonte complète après seulement 5 minutes de charge.

Entièrement étanche



Pour nettoyer soigneusement votre tondeuse étanche, il vous suffit de la rincer à l'eau du robinet.

Témoin de batterie



Le témoin de batterie vous indique si la batterie de votre tondeuse est vide, en charge, ou pleine.

Conçu pour durer



Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie internationale de 2 ans, offrent une compatibilité de tension partout dans le monde et ne nécessitent jamais de lubrification.

Spécifications

Système de coupe

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable
Plage de réglages de longueur: 0,4 à 20 mm
Précision (différence entre les réglages): À partir de 0,2 mm
Nombre de réglages de longueur: 40

Facilité d'utilisation

Molette de verrouillage: Ajustement facile des réglages de longueur
Écran: Témoin de batterie
Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil
Nettoyage: Entièrement lavable

Alimentation

Type de batterie: NiMh
Fonctionnement: Jusqu'à 90 minutes
Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide en 5 min
Sélection automatique de la tension: 100-240 V

Service

Garantie de 2 ans
Aucune lubrification requise

Accessoires

Peigne de coupe: Peigne Lift & Trim, Peigne pour barbes longues
Étui: Étui de rangement

