

# PHILIPS

## Barbero

### Beardtrimmer series 5000

Posiciones con 0,2 mm de  
precisión

Cuchillas metálicas  
autoafilables

Hasta 90 m de uso/1 h de carga

Sistema Lift & Trim PRO



BT5502/15



## Recorte uniforme con una sola pasada

Doble de precisión con el sistema Lift & Trim PRO

El recorte uniforme y preciso que buscas al crear tu look de barba de 3 días, barba corta o barba larga. El innovador sistema Lift & Trim PRO levanta el vello hasta el nivel de las cuchillas de doble filo para un recorte uniforme con una sola pasada.

#### Resultados de recorte uniformes

- Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido
- Cuchillas metálicas autoafilables, precisas incluso sin lubricación

#### Peinado preciso


- 40 posiciones de longitud con bloqueo de 0,4 a 20 mm
- Precisión personalizable por pasos para cada estilo de barba

#### Fácil de usar

- Indica rápidamente el estado de la batería del recortador
- Hasta 90 minutos de uso con 1 hora de carga
- 100 % resistente al agua para una limpieza fácil
- Garantía de protección de la compra

# Destacados

## Sistema Lift & Trim PRO



La barba de dos días no tiene ninguna oportunidad. El sistema Lift&Trim Pro captura todo el vello que crece adherido y lo levanta hacia las cuchillas para obtener un corte preciso, al tiempo que sigue siendo el recortador ideal para barbas largas.

## Cuchillas metálicas autoafilables



Las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado cortan incluso el pelo más espeso de forma precisa. Se afilan automáticamente rozándose ligeramente entre sí, por lo que no se necesita sustitución ni lubricación durante la vida útil del recortador.

## 40 posiciones de longitud con bloqueo



Ajusta la rueda de ajuste de longitud de corte del peine-guía a tu longitud de corte preferida y consigue el estilo de barba que buscas. Usa

el peine-guía para barba corta si quieres entre 0,4 y 10 mm o el peine-guía para barba larga si buscas un ajuste entre 10 y 20 mm.

## Precisión personalizable



Pasos de 0,2 mm entre 0,4 y 2 mm para lograr un estilo de barba corta preciso; pasos de 0,5 mm entre 2 y 5 mm para obtener una barba de 3 días igualada; pasos de 1 mm a partir de 5 mm para el mantenimiento de una barba larga.

## Uso con cable y sin cable durante 90 minutos



Este barbero es fácil de usar con o sin cable. Funciona sin cable hasta 90 minutos con una sola carga de 1 hora u ofrece un corte rápido con una carga de 5 minutos.

## 100 % resistente al agua



Solo tienes que enjuagar el barbero resistente al agua bajo el grifo para limpiarlo en profundidad.

## Indicador de batería



El indicador de batería muestra si la batería del recortador está agotada, cargando o llena.

## Diseñada para durar



Todos nuestros productos de arreglo personal se han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de garantía y no necesitan lubricante.

# Especificaciones

## Sistema de corte

**Unidad de corte:** Cuchillas de acero inoxidable  
**Rango de posiciones de longitud:** 0,4 - 20 mm  
**Precisión (tamaño de los pasos):** Desde 0,2 mm  
**Número de posiciones de longitud:** 40

## Fácil de usar

**Rueda de ajuste de longitud de corte:**  
Posiciones de longitud fácilmente ajustables  
**Pantalla:** Indicador de batería  
**Funcionamiento:** Uso sin cable y con cable  
**Limpieza:** Admite una limpieza al completo

## Potencia

**Tipo de batería:** NiMH  
**Tiempo de funcionamiento:** Hasta 90 minutos  
**Carga:** Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min  
**Voltaje automático:** 100-240 V

## Servicio

**Garantía de 2 años**  
**Sin necesidad de aceite**

## Accesorios

**Peine-guía:** Peine-guía Lift & Trim, Peine-guía para barba larga  
**Funda:** Funda de viaje

