

PHILIPS

Szakállvágó

Beardtrimmer series
5000

0,2 mm-es precíziós beállítások

Önélező, fém vágópengék

Akár 90 perc használat/1 óra
töltés

Lift & Trim PRO rendszer



BT5502/15



1mozdulat-egyenl.vágás

Kétszer nagyobb pontosság a Lift & Trim PRO rendszerrel

Háromnapos borostájának, hosszú vagy rövid szakállának formázásánál egyenletes és pontos vágást érhet el innovatív Lift & Trim PRO rendszerünkkel, amely az egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes vágási eredmény érdekében megemeli a szőrszálakat a kettős élű pengék szintjéig.

Egyenletes vágási eredmény

- A pengék felé vezeti az alacsonyan fekvő szőrszálakat az egyenletes vágás érdekében
- Az önélező fém vágópengék olajozás nélkül is precíz vágást biztosítanak

Precíz hajformázás


- 40 rögzíthető hosszbeállítás: 0,4–20 mm
- Személyre szabható lépésközök minden szakállformához

Egyszerű használat

- Hamar megnézheti a szakállvágó akkumulátorának állapotát
- Akár 90 perc üzemidő 1 óra töltés után, ill. vezetékhasználat
- 100%-osan mosható kialakítás az egyszerű és alapos tisztítás érdekében
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

Fénypontok

Lift & Trim PRO rendszer



Vágja le a borostáját egyetlen mozdulattal az innovatív Lift & Trim PRO rendszer segítségével, amely megemeli az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és az éles fém vágópengék felé tereli azokat a pontos vágásért.

Önélező, fém vágópengék



A rozsdamentes acélból készült vágópengék kettős éllel rendelkeznek, hogy még a legvastagabb szőrszálakat is pontosan levágják. Finoman egymáshoz érve élezik egymást, ezért nincs szükség azok cseréjére vagy olajozására a szakállvágó élettartama alatt.

40 rögzíthető hosszbeállítás



A zoomgombbal állítsa a fésűket a megfelelő vágási hosszra, így elérheti a kívánt szakállformát. 0,4–10 mm-es hosszhoz használja a rövidszakáll-fésűt, 10–20 mm esetén pedig a hosszúszakáll-fésűt.

Személyre szabható pontosság



0,4–2 mm között 0,2 mm-es lépésközök a pontos rövid szakállformához; 2–5 mm között 0,5 mm-es lépésközök az akár 3 napos szakáll eléréséhez; 5 mm fölött 1 mm-es lépésközök a hosszú szakáll karbantartásához.

90 perc vezetékes/vezeték nélküli használat



Töltse a szakállvágót 1 órán keresztül a 90 perc vezeték nélküli használathoz, vagy egyszerűen csak használja a fali aljzathoz csatlakoztatva. A gyorsfeltöltés funkció segítségével már 5 perces töltés után is teljes vágást végezhet.

100%-osan mosható kialakítás



A vízálló szakállvágó egyszerűen a csap alatt leöblítve alaposan tisztítható.

Töltöttségjelző



A töltöttségjelző mutatja, ha a szakállvágó akkumulátora le van merülve, töltés alatt van, vagy fel van töltve.

Tartós használatra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek, és nem kell olajozni őket.

Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült vágópengék

A hosszbeállítások széles választéka: 0,4–20 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 0,2 mm-től

Hosszbeállítások száma: 40

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások

Kijelző: Töltöttségjelző

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: NiMH

Működési idő: Akár 90 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyors töltés

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim fésű, Hosszúszakáll-fésű

Védők: Tárolótáska

