

PHILIPS

Zastříhovač vousů

Beardtrimmer series 5000

přesné 0,2mm nastavení

Samoostřící kovové břity

90 min bezdrát. použití / 1 h
nabíjení

Systém Lift & Trim PRO



BT5515/15



Jeden tah, rovný stříh

2x přesnější díky systému Lift & Trim PRO

Rovnoměrné a přesné zastřížení, jaké chcete, když si pěstujete týdenní strniště či vzhled s krátkými nebo dlouhými vousy. Náš inovativní systém Lift & Trim PRO vousy zvedne, aby byly na úrovni břitů s dvojitým ostřím – k rovnoměrnému zastřížení pak stačí jediné přejetí.

Rovnoměrné zastřížení

- Zastříhuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy
- Samoostřící břity s nulovou údržbou
- Přesný zastříhovač vousů pro dokonalé okraje

Přesné tvarování


- Přizpůsobení různým nastavením délky
- Přesné stupňování pro každý styl vousů

Snadné použití

- Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie
- Bezdrátové použití po dobu až 90 minut
- Snadné, ale důkladné čištění
- Nákup krytý zárukou

Přednosti

Systém Lift & Trim PRO



Stříště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřížení. Stále se však jedná o ideální zastříhovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřící kovové břity




Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřížení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.

40 uzamykatelných nastavení délky




Zastříhujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno ze 40 nastavení délky v rozsahu 0,4–10 mm v krocích po 0,2 mm.

Přesné nastavení s možností úpravy



Přizpůsobená péče o vzhled díky přesnému stupňování pro každý styl vousů. K dispozici máte rozsah 0,4–2 mm v krocích po 0,2 mm pro úpravu krátkých vousů, rozsah 2–5 mm v krocích po 0,5 mm pro rovnoměrné 3denní stříště a nastavení v krocích po 1 mm při délce nad 5 mm pro úpravu delších vousů.

Přesný zastříhovač



Nasazovací přesný zastříhovač zajistí výjimečně přesné detaily i na těžko přístupných místech.

90 min provozu s kabelem / bez kabelu



Přestaňte se zamotávat do kabelů zastříhovače stříště – hodinové nabití zajistí až 90 minut bezdrátové péče o vzhled. Kabel můžete také nechat připojený a zastříhovat nepřetržitě. Funkce rychlého pětiminutového nabití zajistí dostatek energie na jedno zastřížení.

100% vodotěsný



Zastříhovač vousů je 100% voděodolný a lze ho snadno a důkladně čistit jednoduchým opláchnutím pod tekoucí vodou.

Indikátory baterie



Indikátory baterie v tomto zastříhovači vám oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie či nabíjení. Díky tomu vždy zastříhovač nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed holení baterie nevybije.

Neuvěřitelně odolný



Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými napětími.

Specifikace

Stříhací systém

Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: 0,4 až 20 mm

Přesnost (velikost kroků): Od 0,2 mm

Počet nastavení délky: 40

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení délky

Displej: Indikátor baterie

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Čištění: Plně omyvatelný

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 90 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100–240 V

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Příslušenství

Hřeben: Hřeben Lift & Trim, Hřeben na delší vous

Včetně přesného zastříhovače

Podstavec: Nabíjecí stojánek

Pouzdro: Luxusní pouzdro

