

PHILIPS

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
5000

Pas de 0,2 mm

Lames auto-affûtées en métal

90 min d'autonomie pour 1 h de charge

Guide de coupe PRO dynamique



BT5515/15



Une coupe régulière en un seul passage

2 fois plus de précision grâce au guide de coupe PRO dynamique

La coupe précise et régulière que vous recherchez pour votre barbe de 3 jours, votre barbe courte ou votre barbe longue. Notre guide de coupe PRO dynamique innovant soulève les poils jusqu'au niveau des lames doublement affûtées, pour une coupe régulière en un seul passage.

Coupe uniforme

- Guide les poils couchés jusqu'aux lames, pour une coupe uniforme
- Les lames auto-affûtées en métal sont précises, même sans aucune lubrification
- Tondeuse de précision clipsable pour des contours et détails parfaits

Coiffage précis

- 40 hauteurs de coupe, de 0,4 à 20 mm
- Des pas réglables pour chaque style de barbe

Facile à utiliser

- Permet de connaître rapidement l'état de charge de la tondeuse
- 90 min d'autonomie pour 1 h de charge, fonctionnement sur secteur possible
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Points forts

Guide de coupe PRO dynamique




Taillez votre barbe en un seul passage grâce à notre guide de coupe PRO dynamique. Il soulève les poils couchés et les guide vers les lames métalliques affûtées pour une coupe précise.

Lames auto-affûtées en métal



Les lames en acier inoxydable sont doublement affûtées et coupent les poils les plus épais avec précision. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement, rendant inutiles leur remplacement ou leur lubrification pendant toute la durée de vie de la tondeuse.

40 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix pour vos sabots à l'aide de la molette de réglage afin d'obtenir le style de barbe désiré.

Utilisez le sabot barbe courte pour les hauteurs comprises entre 0,4 et 10 mm et le sabot barbe longue entre 10 et 20 mm.

Précision réglable



Pas de 0,2 mm entre 0,4 et 2 mm pour une barbe courte et nette ; pas de 0,5 mm entre 2 et 5 mm pour une barbe de 3 jours régulière ; pas de 1 mm au-dessus de 5 mm pour l'entretien des barbes longues.

Tondeuse de précision



Taillez votre moustache ou définissez les détails et les contours des zones difficiles à atteindre avec la tondeuse de précision clipsable.

Batterie Li-ion, autonomie de 90 minutes



La batterie li-ion sophistiquée offre 90 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. Vous pouvez également utiliser votre

tondeuse branchée sur le secteur ou profiter de la fonction de charge rapide permettant une utilisation complète avec seulement 5 minutes de charge.

100 % étanche



Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

Indicateur d'autonomie



L'indicateur de batterie indique si la batterie est déchargée, en cours de charge, ou chargée.

Conçu pour durer



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

Caractéristiques

Système de coupe

Élément de coupe: Lames en inox

Plage des hauteurs de coupe: 0,4 à 20 mm

Précision (taille du pas): Dès 0,2 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 40

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Afficheur: Indicateur d'autonomie

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Nettoyage: Entièrement lavable

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 90 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification nécessaire

Accessoires

Sabot: Sabot pour guide de coupe dynamique, Sabot barbe longue

Tondeuse de précision incluse

Socle: Socle de charge

Trousse: Pochette de luxe

