



Tondeuse à barbe

- Pas de 0,2 mm
- Lames auto-affûtées en métal
- 90 min d'autonomie pour 1 h de charge
- Guide de coupe PRO dynamique

BT5515/15

Une coupe régulière en un seul passage

2 fois plus de précision grâce au guide de coupe PRO dynamique

La coupe précise et régulière que vous recherchez pour votre barbe de 3 jours, votre barbe courte ou votre barbe longue. Notre guide de coupe PRO dynamique innovant soulève les poils jusqu'au niveau des lames doublement affûtées, pour une coupe régulière en un seul passage.

Avantages

Coupe uniforme

- Guide les poils couchés jusqu'aux lames, pour une coupe uniforme
- Les lames auto-affûtées en métal sont précises, même sans aucune lubrification
- Tondeuse de précision clipsable pour des contours et détails parfaits

Coiffage précis

- 40 hauteurs de coupe, de 0,4 à 20 mm
- Des pas réglables pour chaque style de barbe

Facile à utiliser

- 90 min d'autonomie pour 1 h de charge, fonctionnement sur secteur possible
- 100 % étanche pour un nettoyage facile et complet
- Permet de connaître rapidement l'état de charge de la tondeuse
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

PHILIPS

Fonctions

Guide de coupe PRO dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage grâce à notre guide de coupe PRO dynamique. Il soulève les poils couchés et les guide vers les lames métalliques affûtées pour une coupe précise.

Lames auto-affûtées en métal



Les lames en acier inoxydable sont doublement affûtées et coupent les poils les plus épais avec précision. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement, rendant inutiles leur remplacement ou leur lubrification pendant toute la durée de vie de la tondeuse.

40 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix pour vos sabots à l'aide de la molette de réglage afin d'obtenir le style de barbe désiré. Utilisez le sabot barbe courte pour les hauteurs comprises entre 0,4 et 10 mm et le sabot barbe longue entre 10 et 20 mm.

Précision réglable



Pas de 0,2 mm entre 0,4 et 2 mm pour une barbe courte et nette ; pas de 0,5 mm entre 2 et 5 mm pour une barbe de 3 jours régulière ; pas de 1 mm au-dessus de 5 mm pour l'entretien des barbes longues.

Tondeuse de précision



Taillez votre moustache ou définissez les détails et les contours des zones difficiles à atteindre avec la tondeuse de précision clipsable.

Batterie Li-ion, autonomie de 90 minutes



La batterie Li-ion sophistiquée offre 90 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. Vous pouvez également utiliser votre tondeuse branchée sur le secteur ou profiter de la fonction de charge rapide permettant une utilisation complète avec seulement 5 minutes de charge.

100 % étanche



Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe étanche sous le robinet afin de la nettoyer parfaitement.

Indicateur d'autonomie



L'indicateur de batterie indique si la batterie est déchargée, en cours de charge, ou chargée.

Conçu pour durer



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système de coupe

Élément de coupe	Lames en inox
Plage des hauteurs de coupe	0,4 à 20 mm
Précision (taille du pas)	Dès 0,2 mm
Nombre de hauteurs de coupe	40

Facile d'utilisation

Molette de réglage	Ajustement facile des réglages de hauteur
Afficheur	Indicateur d'autonomie
Fonctionnement	Utilisation avec ou sans fil
Nettoyage	Entièrement lavable

Alimentation

Type de batterie	Lithium-ion
Autonomie	90 minutes
Charge	Charge complète en 1 heure
	Recharge rapide en 5 min
Tension automatique	100-240 V

Entretien

Garantie de 2 ans	Oui
Aucune lubrification nécessaire	Oui

Accessoires

Sabot	Sabot pour guide de coupe dynamique Sabot barbe longue
-------	---

Tondeuse de précision incluse	Oui
Socle	Socle de charge
Trousse	Pochette de luxe

Dimensions de l'emballage

Hauteur	22,40 cm
Largeur	14,00 cm
Profondeur	9,00 cm
Poids net	0,40 kg
Poids brut	0,53 kg
EAN	08710103885658
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851020

Carton externe

Longueur	29,10 cm
Largeur	19,10 cm
Hauteur	23,80 cm
Poids brut	2,30 kg
EAN	18710103885655
Nombre d'emballages	4

* Par rapport aux précédents modèles Philips



Les données sont sujettes à changement
2019, mai 23

Version: 2.4.1
EAN: 08710103885658

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com