

PHILIPS

Barbero con sistema de aspiración

Beardtrimmer series 7000

Posiciones con 0,5 mm de precisión

Recortador totalmente metálico

60 min de uso sin cable/1 h de carga

Captura hasta el 90 %* del pelo



BT7201/16



Recortador limpio con sistema de aspiración

Sistema de aspiración integrado que captura hasta el 90 % del vello recortado*

Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.

Sistema de aspiración

- Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Resultados de recorte uniformes

- Levanta y guía el pelo para un recorte uniforme sencillo
- Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para un recorte más rápido
- Recortador de precisión para retocar zonas de difícil acceso

Fácil de usar

- 20 posiciones de longitud con bloqueo, de 0,5 a 10 mm, con una precisión de 0,5 mm
- Disfruta de 60 minutos de uso con 1 hora de carga o enchúfalo
- Indica rápidamente el estado de la batería del recortador
- Solo tienes que vaciar la cámara y enjuagar las cuchillas
- 2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricación



reddot award 2016
winner



asimpleswitch.com




Destacados

Sistema de aspiración integrado



Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.

Innovador sistema Lift & Trim



Recórtate la barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta cada pelo y, a continuación, lo guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es un recorte o barba de tres días uniforme en una sola pasada.

Cuchillas con doble afilado



Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más fino. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.

20 posiciones de longitud con bloqueo



Selecciona la longitud de corte girando la rueda de ajuste del mango hasta que veas la medida que deseas, desde 0,5 hasta 10 mm, con una precisión de 0,5mm. La longitud elegida quedará "bloqueada" para un corte perfectamente uniforme.

Utilización con o sin cable



Carga tu barbero durante una hora para poder usarlo 60 minutos sin enchufar el cable. Si necesitas más energía al cortar la barba, solo tienes que enchufar el recortador en la toma de pared. Este recortador está diseñado para funcionar con o sin cable.

Indicador de batería



El indicador de batería muestra si la batería del recortador está agotada, cargando o llena.

Corte de precisión



Cuando termines de recortarte, solo tienes que activar el recortador de precisión para dar los últimos toques a tu estilo y definir detalles y bordes o recortar el bigote.



reddot award 2016
winner

Ganador del premio Red Dot 2016

Barbero series 7000 Ganador del premio Red Dot 2016



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



PREMIO AL DISEÑO iF 2017

Barbero series 7000 PREMIO AL DISEÑO iF 2017

Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (tamaño de los pasos): De 0,5 mm

Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5 hasta 10 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Crea el peinado que desees

Número de posiciones de longitud:

20 posiciones de longitud integradas

Accesorios

Accesorio recortador de precisión

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Pantalla: Piloto indicador de batería

Limpieza: Accesorios enjuagables

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño

Color: Negro

Potencia

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía

Sin necesidad de aceite

