

# PHILIPS

Regolabarba con sistema aspirante

Beardtrimmer series 7000

Impostazioni di precisione da 0,5 mm

Rifinitore in metallo

60 min uso cordless/1 h di ricarica

Cattura fino al 90% dei peli tagliati\*



BT7201/16



## Regolabarba aspirante, meno disordine

L'aspiratore integrato cattura fino al 90% dei peli tagliati\*

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

### Sistema aspirante

- Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

### Taglio perfettamente rifinito

- Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi
- Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce
- Rifinitore di precisione per regolare l'altezza nelle zone difficili da raggiungere

### Semplicità d'uso

- 20 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 0,5 mm
- 60 minuti di utilizzo dopo 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
- Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore
- Basta svuotare il vano e sciacquare le lame sotto l'acqua
- Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione



reddot award 2016  
winner



asimpleswitch.com




## In evidenza

### Sistema di aspirazione integrato



Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

### Sistema innovativo Lift & Trim



Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola passata.

### Lame a doppia affilatura



Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente l'una contro l'altra durante il funzionamento.

### 20 lunghezze di taglio con blocco



Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,5 a 10 mm ruotando la rotellina presente sull'impugnatura, con scatti da 0,5 mm. La lunghezza che scegli resta "bloccata" per risultati uniformi.

### Utilizzabile con e senza filo



Carica il regolabarba per 1 ora e avrai 60 minuti di funzionamento cordless. Se hai bisogno di altra energia, collega il rifinitore alla presa a muro. Questo apparecchio può essere utilizzato in entrambe le modalità.

### Indicatore di stato della batteria



L'indicatore di stato della batteria indica quando la batteria del rifinitore è scarica, in carica o carica.

### Rifinitura di precisione



Quando hai finito, utilizza il rifinitore di precisione per completare il tuo look definendone i dettagli e i bordi o sistemando i baffi.



reddot award 2016  
winner

### Vincitore del premio Red Dot Award 2016

Regolarbarba Series 7000Vincitore del premio Red Dot Award 2016



asimpleswitch.com

### Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



### iF DESIGN AWARD 2017

Regolarbarba Series 7000iF DESIGN AWARD 2017

# Specifiche

## Sistema di taglio

**Precisione (regolazioni):** Da 0,5 mm

**Impostazioni di lunghezza:** Da 0,5 a 10 mm

**Gruppo lame:** Lame in acciaio inossidabile

## Crea il look che più ti piace

**Numero di impostazioni di lunghezza:** 20

**impostazioni di lunghezza integrate**

## Accessori

**Rifinitore di precisione**

**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia

## Facilità d'uso

**Rotellina di precisione:** Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

**Display:** Spia della batteria

**Pulizia:** Accessori sciacquabili

**Funzionamento:** Utilizzo con filo e cordless

## Design

**Colore:** Nero

## Assorbimento

**Tipo di batteria:** NiMH

**Autonomia:** 60 minuti

**Carica:** 1 ora per una ricarica completa

**Tensione automatica:** 100-240 V

## Assistenza

**Garanzia di 2 anni**

**Non necessita lubrificazione**

