

Regolarbarba con sistema aspirante

- Impostazioni di precisione da 0,5 mm
- Rifinitore in metallo
- 60 min uso senza filo/1 h di ricarica
- Cattura fino al 90% dei peli tagliati*

BT7201/16

Regolarbarba aspirante, meno disordine

L'aspiratore integrato cattura fino al 90% dei peli tagliati*

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

Vantaggi

Sistema aspirante

- Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

Taglio perfettamente rifinito

- Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi
- Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce
- Rifinitore di precisione per regolare l'altezza nelle zone difficili da raggiungere

Semplicità d'uso

- 20 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 0,5 mm
- 60 minuti di utilizzo dopo 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
- Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore
- Basta svuotare il vano e sciacquare le lame sotto l'acqua
- Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

PHILIPS

Caratteristiche

Sistema di aspirazione integrato



Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

Sistema innovativo Lift & Trim



Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola passata.

Lame a doppia affilatura



Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente l'una contro l'altra durante il funzionamento.

20 lunghezze di taglio con blocco



Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,5 a 10 mm ruotando la rotellina presente sull'impugnatura, con scatti da 0,5 mm. La lunghezza che scegli resta "bloccata" per risultati uniformi.

Utilizzabile con e senza filo



Carica il regolabarba per 1 ora e avrai 60 minuti di funzionamento cordless. Se hai bisogno di altra energia, collega il rifinitore alla presa a muro. Questo apparecchio può essere utilizzato in entrambe le modalità.

Indicatore di stato della batteria



L'indicatore di stato indica quando la batteria del rifinitore è scarica, in carica o carica.

Rifinitura di precisione



Quando hai finito, utilizza il rifinitore di precisione per completare il tuo look definendone i dettagli e i bordi o sistemando i baffi.

Facile da pulire



Quando hai finito, pulisci semplicemente le lame e il pettine regola altezza sotto l'acqua corrente, svuota il vano di raccolta peli e spazzola via eventuali peli rimasti con la spazzolina per la pulizia in dotazione per prestazioni più durature.

Fatto per durare



Questo rifinitore Philips è accompagnato da una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare a lungo. Non è necessario lubrificarlo e può essere alimentato con qualsiasi tensione.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Precisione (regolazioni) | Da 0,5 mm |
| Impostazioni di lunghezza | Da 0,5 a 10 mm |
| Gruppo lame | Lame in acciaio inossidabile |

Tensione automatica 100-240 V

Assistenza

| | |
|------------------------------|----|
| Garanzia di 2 anni | Si |
| Non necessita lubrificazione | Si |

Crea il look che più ti piace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numero di impostazioni di lunghezza | 20 impostazioni di lunghezza integrate |
|-------------------------------------|--|

Dimensioni dell'imballo

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Altezza | 24,50 cm |
| Larghezza | 15,00 cm |
| Profondità | 6,00 cm |
| Peso netto | 0,25 Kg |
| Peso lordo | 0,37 Kg |
| EAN | 08710103773054 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Paese di origine | CN |
| Codice del sistema armonizzato | 851020 |

Accessori

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Rifinitore di precisione | Si |
| Manutenzione | Spazzolina per pulizia |

Facilità d'uso

| | |
|-------------------------|---|
| Rotellina di precisione | Impostazioni della lunghezza semplici da regolare |
| Display | Spia della batteria |
| Pulizia | Accessori sciacquabili |
| Funzionamento | Utilizzo con e senza filo |

Scatola esterna

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lunghezza | 24,90 cm |
| Larghezza | 15,90 cm |
| Altezza | 26,00 cm |
| Peso lordo | 1,63 Kg |
| EAN | 18710103773051 |
| Numero di confezioni consumatori | 4 |

Design

| | |
|--------|------|
| Colore | Nero |
|--------|------|

Assorbimento

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo di batteria | NiMH |
| Autonomia | 60 minuti |
| Carica | 1 ora per una ricarica completa |

* Testato in laboratorio su peli sintetici



Dati soggetti a modifiche
2018, Ottobre 4

Version: 4.3.1
EAN: 08710103773054

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com