

PHILIPS

真空胡须修剪器

Beardtrimmer series 7000

0.5 毫米准确设定

全金属修剪器

60 分钟无线使用/1 小时充电

可捕捉高达 90% 掉落碎发*



BT7206/15



减少杂乱碎发 真空修剪器

集成式真空技术可捕捉高达 90% 掉落碎发*

修剪胡须、须髯和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

真空系统

- 集成式真空技术可确保使杂乱碎发减少

均匀平整的修剪效果

- 将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果
- 采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速
- 呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

易于使用

- 20 档固定长度设定，0.5 - 10 毫米，具有 0.5 毫米准确度
- 充电 1 小时后可使用 60 分钟，或接电使用
- 只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗
- 快速查看修剪器的电池状态
- 2 年保修，全球电压，无需使用润滑油



reddot award 2016
winner




产品亮点

集成式真空系统



修剪胡须、须髯和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

创新提升修剪系统



可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。

双重锋利刀片




强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。

20 档固定长度设定



要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0.5 - 10 毫米的长度，具有 0.5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

呵护皮肤的刀片



提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。胡须修剪器的锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效。它们还采用圆形尖端和修剪梳，有助于防止皮肤刺激。

接电源线使用和无线使用



为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 60 分钟。如果您在修剪时需要更大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。

电量不足指示



电池电量指示灯在修剪器电池电量耗尽、充电或充满电时亮起。

易于清洗



完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剩下的毛发，以实现持久性能。

经久耐用



我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修；我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。



reddot award 2016 winner

2016 红点奖获得者

Beardtrimmer 7000 系列2016 红点奖获得者



2017 iF 设计大奖

Beardtrimmer 7000 系列2017 iF 设计大奖

规格

切割装置

准确度 (步长): 0.5 毫米
长度设定范围: 0.5 毫米, 最长 10 毫米
修剪部件: 不锈钢刀片

塑造百变形象

长度设定档数: 20 档长度设定

附件

旅行软袋: 存储袋
维护: 清洁刷

操作简易

缩放轮: 轻松调整长度设定
显示屏: 电池指示灯
清洁: 可冲洗的附件
工作中: 可接电源使用也可无线使用

设计

颜色: 黑色

功率

使用时间: 60 分钟
电池类型: 镍氢电池
充电: 1 小时充满电
自动电压: 100-240 伏

服务

2 年保修
无需润滑油

