



Vakuum Skægtrimmer

- 0,5 mm præcisionsindstillinger
- Metalknive
- 75 min. ledningsfri brug/1 t. opladning
- Opsamler op til 90 % af afklippet hår*

BT7210/15

Vakuumtrimmer, færre løse hår

Integreret vakuum fanger op til 90 % af de løse hår*

Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Fordele

Vakuumsystem

- Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Ensartede trimmeresultater

- Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning
- Dobbeltsløbne knive giver hurtigere trimning
- Præcisionstrimmer og kam til tilretning på svært tilgængelige steder

Nem at anvende

- 20 låsbare længdeindstillinger: 0,5-10 mm med 0,5 mm præcision
- 75 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller sæt stikket i
- Se hurtigt status for trimmerens batteri
- Tøm blot skægkammeret, og skyl knivene under vand
- 2 års garanti, verdensomspændende spænding og intet behov for olie

PHILIPS

Funktioner

Integreret vakuumsystem



Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Innovativt Lift & Trim-system



Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse. Vores innovative Lift & Trim-system rejser hvert enkelt hår og styrer det hen til de dobbeltslebne knive i rustfrit stål. Resultatet er en ensartet klipping eller trimning i én arbejdsgang.

Dobbeltslebne knive



De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden, mens du trimmer.

20 låsbare længdeindstillinger



Vælg din foretrukne trimmelængde ved blot at dreje zoomhjulet på håndgrebet, indtil den ønskede længde på 0,5-10 mm angives med 0,5mm præcision. Den ønskede længde er nu "låst fast" for en perfekt ensartet trimning.

Til brug med eller uden ledning




Oplad skægtrimmeren i 1 time for at få 75 minutters ledningsfri brug. Hvis du har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til stikkontakten. Denne trimmer er designet til at køre både ledningsfrit og via stikkontakten.

Batteriindikator



Batteriindikator viser, når din trimmers batteri er tomt, oplader eller er fuldt opladet.

Præcisionstrimming



Når du er færdig med at trimme, skal du blot klikke på denne præcisionstrimmer for at tilrette stilen ved at definere detaljer og kanter eller trimme overskægget ved at klikke på trimmerens præcisionskam.

Nem at rengøre



Når du er færdig, skal du blot skylle knivene og kammen under vandhanen, tømme skæggkammeret og børste eventuelle løse hår væk med den medfølgende rensbørste for at sikre langvarig ydeevne.

Bygget til at holde



Vi støtter denne Philips-trimmer med en 2 års garanti: Vores plejeprodukter er bygget til at holde. Du behøver aldrig at oliere den, og den er kompatibel med alle netspændinger i hele verden.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsgolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Klippesystem

Præcision (interval)	0,5 mm
Længdeindstillinger	0,5 op til 10 mm
Skærenhed	Knive i rustfrit stål

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger	20 integrerede længdeindstillinger
---------------------------	------------------------------------

Tilbehør

Præcisionstrimmer	Ja
Kam	3 mm præcisionskam
Vedligeholdelse	Rensbørste

Brugervenlig

Zoomring	Nem justering af længdeindstillinger
Display	Batteriindikator med lys
Rengøring	Tilbehør, der kan rengøres
Betjening	Brug med og uden ledning

Design

Farve	Sølvfarvet
-------	------------

Strøm

Batteritype	Litiumion
Driftstid	Op til 75 minutter
Opladning	Fuld opladning på 1 time
Automatisk spændingstilpasning	100-240 V

Service

2 års reklamationsret	Ja
Olie ikke nødvendigt	Ja

Emballagens mål

Højde	24,50 cm
Bredde	17,30 cm
Dybde	7,00 cm
Nettovægt	0,27 kg
Bruttovægt	0,42 kg
EAN	08710103769132
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851020

Yderemballage

Længde	28,90 cm
Bredde	18,20 cm
Højde	26,00 cm
Bruttovægt	1,84 kg
EAN	18710103769139
Antal forbrugeremballage	4

* Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter



registrerede til at ændre
2019, april 16

Version: 4.2.1
EAN: 08710103769132

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com