

# PHILIPS

## 真空胡须修剪器

### Beardtrimmer series 7000

0.5 毫米准确设定

全金属刀片

80 分钟无线使用/1 小时充电

可捕捉高达 90% 掉落碎发\*



BT7220/15



## 减少杂乱碎发 真空修剪器

集成式真空技术可捕捉高达 90% 掉落碎发\*

修剪胡须、须髯和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

#### 真空系统

- 集成式真空技术可确保使杂乱碎发减少

#### 均匀平整的修剪效果

- 将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果
- 采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速
- 准确修剪器和修剪梳可在难以触及的区域中操作

#### 易于使用

- 20 档固定长度设定，0.5 - 10 毫米，具有 0.5 毫米准确度
- 充电 1 小时后最长可使用 80 分钟，或接电使用
- LED 显示屏可清晰地显示您的长度设置
- 快速查看修剪器的电池状态
- 只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗
- 2 年保修，全球电压，无需使用润滑油



reddot award 2016  
winner



asimpleswitch.com



DESIGN  
AWARD  
2017

# 产品亮点

## 集成式真空系统



修剪胡须、须髯和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

## 创新提升修剪系统



可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。

## 双重锋利刀片



强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。

## 20 档固定长度设定



要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0.5 - 10 毫米的长度，具有 0.5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

## 接电源线使用和无线使用



为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 80 分钟。如果您在修剪时需要较大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。

## 数字 LED 显示屏




旋转缩放轮可以毫米为单位在 LED 显示屏上查看所选的长度设定。

## 3 档电池电量指示灯



电池电量指示灯会在修剪器充满电、充电中或需要插入时显示。它还通过简单的 3 小节显示您的剩余电量。

## 准确修剪



修剪完成后，只需单击此准确修剪器即可完成造型，可定义细节之处和边缘，或通过单击修剪器上的精密梳齿修剪须髯。

## 易于清洗



完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剩下的毛发，以实现持久性能。



reddot award 2016  
winner

## 2016 红点奖获得者

Beardtrimmer 7000 系列 2016 红点奖获得者



asimpleswitch.com

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



DESIGN  
AWARD  
2017

## 2017 iF 设计大奖

Beardtrimmer 7000 系列 2017 iF 设计大奖

# 规格

## 切割装置

准确度 (步长): 0.5 毫米  
长度设定范围: 0.5 毫米, 最长 10 毫米  
修剪部件: 不锈钢刀片

## 塑造百变形象

长度设定档数: 20 档长度设定

## 附件

准确修剪器  
修剪梳: 3 毫米精密梳齿, 5 毫米精密梳齿  
维护: 清洁刷

## 操作简易

缩放轮: 轻松调整长度设定  
显示屏: 数字长度设定, 3 格电池指示  
清洁: 可冲洗的附件  
工作中: 可接电源使用也可无线使用

## 设计

表面处理: 镀铬饰面

## 功率

电池类型: 锂离子  
使用时间: 80 分钟  
充电: 1 小时充满电  
自动电压: 100-240 伏

## 服务

2 年保修  
无需润滑油

