

Regolarbarba con sistema aspirante

- Impostazioni di precisione da 0,5 mm
- Lame 100% in metallo
- 80 min di utilizzo cordless/1 h di ric.
- Cattura fino al 90% dei peli tagliati*

BT7220/15

Regolarbarba aspirante, meno disordine

L'aspiratore integrato cattura fino al 90% dei peli tagliati*

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

Vantaggi

Sistema aspirante

- Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

Taglio perfettamente rifinito

- Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi
- Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce
- Rifinitore di precisione di precisione e pettine regola altezza per le zone difficili da raggiungere

Semplicità d'uso

- 20 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 0,5 mm
- 80 minuti di utilizzo dopo 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
- Il display LED mostra l'impostazione di lunghezza scelta
- Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore
- Basta svuotare il vano e sciacquare le lame sotto l'acqua
- Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

PHILIPS

Caratteristiche

Sistema di aspirazione integrato



Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

Sistema innovativo Lift & Trim



Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola passata.

Lame a doppia affilatura



Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente l'una contro l'altra durante il funzionamento.

20 lunghezze di taglio con blocco



Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,5 a 10 mm ruotando la rotellina presente sull'impugnatura, con scatti da 0,5 mm. La lunghezza che scegli resta "bloccata" per risultati uniformi.

Utilizzabile con e senza filo



Carica il rifinitore barba per 1 ora e avrai a disposizione 80 minuti di funzionamento cordless. Se hai bisogno di altra energia, collega il rifinitore alla presa a muro. Questo apparecchio può essere utilizzato con o senza filo.

Display LED digitale




Ruota la rotellina di precisione per visualizzare l'impostazione di lunghezza scelta in mm sul display LED.

Indicatore batteria a 3 livelli



L'indicatore stato della batteria mostra quando il rifinitore è carico, in carica o quando deve essere collegato alla presa. Mostra anche la carica rimanente utilizzando 3 barrette.

Rifinitura di precisione



Quando hai finito, utilizza il rifinitore di precisione per completare il tuo look definendone i dettagli e i bordi o sistemando i baffi grazie al pettine di precisione sul rifinitore.

Facile da pulire



Quando hai finito, pulisci semplicemente le lame e il pettine regola altezza sotto l'acqua corrente, svuota il vano di raccolta peli e spazzola via eventuali peli rimasti con la spazzolina per la pulizia in dotazione per prestazioni più durature.

Fatto per durare



Questo rifinitore Philips è accompagnato da una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare a lungo. Non è necessario lubrificarlo e può essere alimentato con qualsiasi tensione.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Precisione (regolazioni) | Da 0,5 mm |
| Impostazioni di lunghezza | Da 0,5 a 10 mm |
| Gruppo lame | Lame in acciaio inossidabile |

Crea il look che più ti piace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numero di impostazioni di lunghezza | 20 impostazioni di lunghezza integrate |
|-------------------------------------|--|

Accessori

| | |
|--------------------------|--|
| Rifinitore di precisione | Sì |
| Pettine | Pettine di precisione da 3 mm Pettine di precisione da 5 mm |
| Manutenzione | Spazzolina per pulizia |

Facilità d'uso

| | |
|-------------------------|---|
| Rotellina di precisione | Impostazioni della lunghezza semplici da regolare |
| Display | Impostazioni di lunghezza digitali Indicatore dei 3 livelli della batteria |
| Pulizia | Accessori sciacquabili |
| Funzionamento | Utilizzo con e senza filo |

Design

| | |
|------------|------------------|
| Rifiniture | Finiture cromate |
|------------|------------------|

Assorbimento

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Autonomia | 80 minuti |
| Carica | 1 ora per una ricarica completa |
| Tensione automatica | 100-240 V |

Assistenza

| | |
|------------------------------|----|
| Garanzia di 2 anni | Sì |
| Non necessita lubrificazione | Sì |

Dimensioni dell'imballo

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Altezza | 24,50 cm |
| Larghezza | 17,30 cm |
| Profondità | 7,00 cm |
| Peso netto | 0,27 Kg |
| Peso lordo | 0,42 Kg |
| EAN | 08710103769163 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Paese di origine | CN |
| Codice del sistema armonizzato | 851020 |

Scatola esterna

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lunghezza | 28,90 cm |
| Larghezza | 18,20 cm |
| Altezza | 26,00 cm |
| Peso lordo | 1,84 Kg |
| EAN | 18710103769160 |
| Numero di confezioni consumatori | 4 |

* Testato in laboratorio su peli sintetici con lunghezza di 5mm. Test effettuato in Olanda nel Dicembre 2015



Dati soggetti a modifiche
2018, Ottobre 4

Version: 5.3.1
EAN: 08710103769163

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com