



- Fanger opp avklipte skjeggstrå
- 20 lengder fra 0,5-10 mm
- Selvslipende blad
- 75 min. trådløs bruk/1 time lading

BT7500/15

## Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet

Philips' beste alternativ for fin trimning

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du rot på badet når du har trimmet skjegget. Den innebygde oppsugingsfunksjonen, nå med forbedret prestasjon og 50%\* kraftigere luftstrøm, fanger opptil 95% av de klipte skjeggstråene\*\*. Velg mellom 20 forskjellige lengdeinnstillinger og få alltid en skarp og presis trimming. Denne modellen inkluderer en presisjonstrimmer og en trimmekam.

### Fordeler

#### Vakuumtrimmer for mindre søl

- Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen

#### Jevne trimmeresultater

- Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling
- Selvslipende metallblader for nøyaktig trimming
- Presisjonstrimmer og trimmekam som tilbehør

#### Lett å bruke

- 20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm
- Opptil 75 minutters trådløs bruk etter 1 times opplading
- Lys for batteristatus
- Lett å rengjøre
- Designet for å vare lenge

**PHILIPS**

## Funksjoner

### Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen



Trim skjegget, barten og kinnskjegget uten skjeggstubber i håndvasken. Den kraftige oppsugingsfunksjonen, som nå er 50% sterkere med forbedret luftstrøm\*, fanger opp opptil 95% av de klypte skjeggstråene\*\* så du får en fin styling.

### Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling



Trimmerens innebygde Lift & Trim Pro-system løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttstilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.

### Selvslipende metallblader for nøyaktig trimming



Denne trimmeren har dobbeltslipete blad i rustfritt stål som gir en ekstra skarp og nøyaktig trimming. Funksjonen gjør at du skjærer flere hårstrå i ett og samme drag, samtidig som bladene holder seg skarpe ved å slipe seg mot hverandre mens du trimmer.

### 20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm



Du velger ønsket lengde ved å vri på zoomhullet på trimmerens håndtak. Philips BeardTrimmer har 20 lengdeinnstillinger fra 0,5–10 mm med en nøyaktighet på 0,5 mm mellom trinnene. Når du har valgt en innstilling, låser trimmeren innstillingen slik at du kan være sikker på å få samme lengde under hele stylingen.

### Presisjonstrimmer og trimmekam som tilbehør



Når du har trimmet ferdig, er det bare å klikke fast et av tilbehørene for å få en velpleid finish på bart, kinnskjegg og skjegglinje.

### Opptil 75 minutters trådløs bruk etter 1 times opplading



Lad skjeggtrimmeren i én time for å få opptil 75 minutter med trådløs bruk, eller bruk den ganske enkelt mens den er koblet til et vegguttak. Den raske ladefunksjonen gir deg også en fullstendig trimming etter bare fem minutters lading.

### Lys for batteristatus



Batteriindikatoren viser når trimmeren er fulladet, holder på å lade eller når batteriet er nesten tomt.

### Lett å rengjøre



Du rengjør trimmeren ved å skylle trimmehodet under springen eller ved å bruke børsten som følger med.

### Designet for å vare lenge



Philips BeardTrimmer Series 7000 har to års verdensomfattende garanti. Våre trimmere er laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og de er kompatible med de forskjellige elektriske standardene rundt om i verden.

Beardtrimmer series 7000

spesifikasjoner

## Beardtrimmer series 7000

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Klippesystem

Kutteelement	Kniver i rustfritt stål
Utvalg av lengdeinnstillinger	0,5 opptil 10 mm
Presisjon (størrelsen på trinnene)	Ved 0,5 mm

### Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger	20 integrerte lengdeinnstillinger
----------------------------	-----------------------------------

### Enkel i bruk

Zoom-hjul	Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm	Batterinivåindikator
Drift	Bruk med og uten ledning
Rengjøring	Knivene og lamellene kan skylles

### Strømsystem

Fem minutters hurtiglading	Ja
----------------------------	----

### Utforming

Farge	Svart
Overflate	Myk

### Drift

Driftstid	Opptil 75 minutter
Lading	Fulladet på 1 time
Batteritype	NiMH
Automatisk spenning	100–240 V

### Service

2 års garanti	Ja
---------------	----

### Tilbehør

Presisjonstrimmer	Ja
Kam	Lift & Trim-system
Vedlikehold	Rengjøringsbørste

### Mål, emballasje

Høyde	24,50 cm
Bredde	14,00 cm
Dybde	7,00 cm
Nettovekt	0,27 kg
Bruttovekt	0,41 kg
EAN	08710103878131
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851020

### Ytre eske

Lengde	28,90 cm
Bredde	14,90 cm
Høyde	26,00 cm
Bruttovekt	1,80 kg
EAN	18710103878138
Antall emballasjer	4

\* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips  
\* \*Testet på hårmatter i et laboratorium



data kan endres  
2019, August 14

Version: 3.3.1  
EAN: 08710103878131

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)