



- Opfanger afklippede skægstrå
- 20 længder fra 0,5 til 10 mm
- 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
- Inkl. kropstrimmer BG105

BT7501/85

Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset

Philips' bedste løsning til en flot trimning

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du for at rydde op på badeværelset, når du har trimmet skægget. Den indbyggede sugefunktion, nu med endnu bedre ydeevne og 50 %* kraftigere luftgennemstrømning, opfanger op til 95 % af de afklippede skægstrå**. Vælg mellem 20 forskellige længdeindstillinger, og få en trimning, der altid er skarp og præcis. Til denne model medfølger en kropstrimmer, en trimmekam og et blødt opbevaringsetui.

Fordele

Vakuumtrimmer, færre løse hår

- Garanteret mindre oprydning med den indbyggede sugefunktion

Hudvenlig funktion

- Skyddar huden når du trimmar, ner till 0,5 mm
- Kropstrimmer, trimmekam og blødt opbevaringsetui medfølger

Ensartede trimmeresultater

- Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition

- Selvslibende metalblade, som giver en præcis trimning

Nem at anvende

- 20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10 mm
- Op til 60 minutters ledningsfri brug efter 1 times opladning
- Indikator for batteristatus
- Let at rengøre
- Designet til at holde længe

PHILIPS

Funktioner

Garanteret mindre oprydning med den indbyggede sugefunktion



Trim skægget, overskægget og bakkenbarterne uden at svine håndvasken til. Den kraftfulde sugefunktion, som nu har 50 % stærkere luftgennemstrømning*, opfanger helt op til 95 % af de afklippede skægstrå**, så du kan style hårpragten uden at få hår på hele badeværelset.

Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition



Trimmerens indbyggede Lift & Trim PRO-system løfter hvert enkelt hårstrå op i den optimale position, så du får en perfekt og jævn trimning med et enkelt strøg. Denne funktion gør trimningen hurtigere og mere jævn og præcis.

Selvslibende metalblade, som giver en præcis trimning



Trimmeren har dobbeltæggede blade i rustfrit stål, som giver en ekstra skarp og præcis trimning. Funktionen sikrer, at du får flere hårstrå med i et og samme strøg, og bladene holder sig skarpe ved at slibe sig mod hinanden, mens du trimmer.

20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10 mm



Du vælger ønsket længde ved at dreje på zoomhjulet på trimmerens greb. Philips' skægtrimmer har 20 længdeindstillinger mellem 0,5 og 10 mm i intervaller på 0,5 mm. Når du har valgt længde, låser trimmeren indstillingen, så du kan være sikker på at få den samme længde under hele stylingen.

Op til 60 minutters ledningsfri brug efter 1 times opladning



Oplad skægtrimmeren i 1 time, og få op til 60 minutters ledningsfri brug, eller sæt blot stikket i stikkontakten. Ellers giver lynopladningsfunktionen en fuld trimning efter blot 5 minutters opladning.

Indikator for batteristatus



Batteriindikatoren viser, når trimmeren er fuldt opladet, lader op, eller når batteriet er ved at være fladt.

Let at rengøre



Du rengør nemt trimmeren ved at skylle trimmerhovedet under rindende vand eller med den medfølgende børste.

Designet til at holde længe



Philips' skægtrimmerserie 7000 er omfattet af to års global garanti. Vores trimmere er bygget til at holde. Du behøver aldrig at smøre din trimmer, og den er kompatibel med alle de forskellige elektriske standarder i verden.

Skydder huden når du trimmer, ner till 0,5 mm



Hudvårdssystemet skydder huden når du trimmer skægget, till och med så nära som 0,5 mm. Det ser till att de skarpa kanterna på bladen aldrig kommer i direktkontakt med huden.

Kropstrimmer, trimmekam og blødt opbevaringsetui medfølger



Til denne model medfølger kropstrimmeren BG105, en trimmekam (3 mm) til skægget samt et blødt etui, som du kan opbevare din skægtrimmer i.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Klippesystem

Præcision (interval)	0,5 mm
Længdeindstillinger	0,5 op til 10 mm
Skærenhed	Knive i rustfrit stål

Brugervenlig

Zoomring	Nem justering af længdeindstillinger
Rengøring	Knive og skærme kan skylles
Betjening	Brug med og uden ledning

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger	20 integrerede længdeindstillinger
---------------------------	------------------------------------

Design

Farve	Sort
Overflade	Blød at røre ved

Strømkilde

Lynoplading på 5 min.	Ja
-----------------------	----

Strøm

Driftstid	60 minutter
Opladning	Fuld opladning på 1 time
Batteritype	NiMH
Automatisk spændingstilpasning	100-240 V

Service

2 års garanti	Ja
---------------	----

Olie ikke nødvendigt Ja

Tilbehør

Kam	Lift & Trim-system
Tilbehør, der medfølger	Kropstrimmer (BG1000-serien)
Etui	Blødt opbevaringsetui
Vedligeholdelse	Rensbørste

Emballagens mål

Højde	24,50 cm
Bredde	22,10 cm
Dybde	7,10 cm
Nettovægt	0,37 kg
Bruttovægt	0,55 kg
EAN	08710103878179
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851020

Yderemballage

Længde	29,70 cm
Bredde	23,90 cm
Højde	25,80 cm
Bruttovægt	2,40 kg
EAN	18710103878176
Antal forbrugereemballage	4

* sammenlignet med dens forgænger fra Philips

**Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter



registrerede til at ændre
2019, august 1

Version: 4.2.1
EAN: 08710103878179

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com