



Vakuumskjeggtrimmer

- 0,5 mm presisjonsinnstillinger
- Selvslipende metallblader
- 60 min bruk / 1 t lading
- Kroppspleiesystemet BG105 følger med

BT7501/85

Vakuumtrimmer for mindre søl

Philips' fremste trimmeenhet

Trim skjegget, barten og kinnsjeggene. Den nye vakuumtrimmeren fra Philips har et forbedret og kraftig system med 50 % sterkere* luftstrøm. Den fanger opp avkuttete hår effektivt og gir deg perfekt skjeggtrimming.

Fordeler

Vakuumtrimmer for mindre søl

- Optimalisert luftstrøm for ryddig trimming

Hudvennlig ytelse

- Beskytt huden mens du trimmer så tett som 0,5 mm
- Trim håret i flere retninger med kammen på 3 mm

Jevne trimmeresultater

- Fører flattliggende hår mot knivbladene for en jevn trimming
- De selvslipende metallbladene er presise, selv om de ikke oljes


Lett å bruke

- 20 låsbare lengdeinnstillinger, 0,5–10 mm med 0,5 mm presisjon
- 60 minutters bruk etter 1 times lading, eller koble den til
- Du ser enkelt gjenværende strøm på batteriet til trimmeren
- Du trenger bare å tømme kammeret og skylle bladene i vann
- 2 års garanti, global spenning, trenger ikke oljes

PHILIPS

Funksjoner

Vakuumsystem med høy ytelse



Den nye Philips-vakuumsystemet leveres med 50 % sterkere og bedre luftstrøm*. Det kraftige vakuomet fanger opp opptil 95 % av alle løse hår**, noe som gjør trimmingen enkel og grei.

Lift & Trim PRO-systemet



Trim skjeggstubber i én bevegelse med det nyskapende Lift & Trim PRO-systemet. Det løfter hår som ligger flatt, og fører dem mot de skarpe metallbladene for et nøyaktig resultat.

Selvslipende metallblader



De dobbeltslipte bladene i rustfritt stål kutter selv de tykkeste hårstrå presist. De skjerper seg selv ved at de børstes lett mot hverandre, så du trenger ikke å bytte ut trimmeren eller olje den i løpet av produktets levetid.

20 låsbare lengdeinnstillinger



Velg den foretrukne trimmelengden ved å vri zoomhjulet på håndtaket til ønsket lengde fra 0,5–10 mm med 0,5mm presisjon vises. Den valgte lengden er nå låst for å gi en helt jevn trimming.

60 min bruk med og uten ledning



Lad skjeggtrimmeren i én time for å få opptil 60 minutter med trådløs bruk, eller bruk den ganske enkelt mens den er koblet til et vegguttak. Den raske ladefunksjonen gir deg også en fullstendig trimming etter bare fem minutters lading.

Batteriindikator



Batteriindikatoren viser når batteriet til trimmeren er tomt, fulladet eller lades.

Enkel å gjøre ren



Når du er ferdig med å trimme, kan du fjerne knivene ved å trekke dem opp, skylle knivene og kammen under springen, tømme hårkammeret og børste bort alle løse hår med rengjøringsbørsten som følger med, for å bevare ytelsen.

Laget for å vare



Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en verdensomspennende garanti på 2 år samt verdensomspennende spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å olje dem.

System for hudbeskyttelse



Med det unike systemet for beskyttelse av huden kan du trimme så tett som 0,5 mm uten at de skarpe bladene kommer i kontakt med huden, slik at selv de mest sensitive hudområdene beskyttes.

Toveis trimmer og kam



Med den unike utformingen med en toveis trimmer og kam på 3 mm kan du fjerne hår, selv om det vokser i forskjellige retninger. Det anbefales å trimme tykt hår med kammen før du barberer deg.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene)	Ved 0,5 mm
Utvalg av lengdeinnstillinger	0,5 opptil 10 mm
Kutteelement	Kniver i rustfritt stål

Enkel i bruk

Zoom-hjul	Juster enkelt lengdeinnstillingene
Rengjøring	Knivene og lamellene kan skylles
Drift	Bruk med og uten ledning

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger	20 integrerte lengdeinnstillinger
----------------------------	-----------------------------------

Utforming

Farge	Svart
Overflate	Myk

Strømsystem

Fem minutters hurtiglading	Ja
----------------------------	----

Drift

Driftstid	60 minutter
Lading	Fulladet på 1 time
Batteritype	NiMH
Automatisk spenning	100–240 V

Service

2 års garanti	Ja
Trenger ikke smøring	Ja

Tilbehør

Kam	Lift & Trim-system
Vedlagt tilbehør	Kroppsspleiesystem (BG1000-serien)
Veske	Mykt oppbevaringsetui
Vedlikehold	Rengjøringsbørste

Mål, emballasje

Høyde	24,50 cm
Bredde	22,10 cm
Dybde	7,10 cm
Nettovekt	0,37 kg
Bruttovekt	0,55 kg
EAN	08710103878179
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851020

Ytre eske

Lengde	29,70 cm
Bredde	23,90 cm
Høyde	25,80 cm
Bruttovekt	2,40 kg
EAN	18710103878176
Antall emballasjer	4

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips

** Testet på hårmatter i et laboratorium



data kan endres
2019, August 14

Version: 4.2.1
EAN: 08710103878179

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com