



Regolarbarba con sistema aspirante

- Impostazioni di precisione da 0,5 mm
- Lame in metallo autoaffilanti
- Fino a 100 min di uso/1 h di ricarica
- Sistema aspirante ad alte prestazioni

BT7510/15

Regolarbarba aspirante, meno disordine

Il regolabarba di precisione numero uno di Philips

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare. Il nuovo regolabarba con sistema aspirante Philips è dotato di un flusso d'aria migliorato ad alte prestazioni, più potente del 50%*, capace di aspirare efficacemente i peli tagliati e garantire una rifinitura pulita.

Vantaggi

Regolarbarba aspirante, meno disordine

- Flusso di aria ottimizzato per una rasatura pulita

Taglio perfettamente rifinito

- Questo sistema spinge i peli appiattiti verso le lame per un taglio uniforme
- Le lame in metallo autoaffilanti sono precise anche senza lubrificazione
- Rifinitore di precisione Click-on per contorni e dettagli perfetti

Semplicità d'uso

- 20 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 0,5 mm
- Fino a 100 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
- Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore
- Basta svuotare il vano e sciacquare le lame sotto l'acqua
- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione

PHILIPS

Caratteristiche

Sistema aspirante ad alte prestazioni



Il nuovo regolabarba con sistema aspirante Philips è dotato di un flusso d'aria migliorato, più potente del 50%*. Il sistema aspirante cattura fino al 95% dei peli tagliati** per una rasatura pulita.

Sistema Lift & Trim PRO



Rifinisci la barba incolta in una sola passata con l'innovativo sistema Lift & Trim PRO, che solleva i peli appiattiti spingendoli verso le affilate lame in metallo per ottenere così un taglio preciso.

Lame in metallo autoaffilanti



Le lame in acciaio inox a doppia affilatura garantiscono un taglio preciso anche sulle barbe più folte. Si autoaffilano sfiorandosi, quindi non sarà necessaria alcuna sostituzione o lubrificazione durante l'intero ciclo di vita del rasoio.

20 lunghezze di taglio con blocco



Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,5 a 10 mm ruotando la rotellina presente sull'impugnatura, con scatti da 0,5 mm. La lunghezza che scegli resta "bloccata" per risultati uniformi.

Rifinitore di precisione



Rifinisci i baffi o definisci i dettagli e i contorni nelle zone più difficili da raggiungere con il rifinitore di precisione Click-on.

Batteria agli ioni di litio con autonomia fino a 100 minuti



La potente batteria agli ioni di litio assicura fino a 100 minuti di utilizzo senza filo dopo una ricarica di 1 ora. Inoltre, puoi utilizzare il rifinitore collegandolo all'alimentazione oppure con la funzione di ricarica rapida bastano solo 5 minuti di carica per una rifinitura completa.

Indicatore di stato della batteria



L'indicatore di stato della batteria indica quando la batteria del rifinitore è scarica, in carica o carica.

Facile da pulire



Quando la rifinitura è terminata, rimuovi semplicemente le lame estraendole, pulisci le lame e il pettine regola altezza sotto l'acqua corrente, svuota il vano di raccolta peli e spazzola via eventuali peli rimasti con la spazzolina per la pulizia in dotazione per prestazioni più durature.

Fatto per durare



Tutti i nostri prodotti per il grooming sono realizzati per durare. Sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, funzionano con qualsiasi tensione e non necessitano di lubrificazione.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio

Precisione (regolazioni)	Da 0,5 mm
Impostazioni di lunghezza	Da 0,5 a 10 mm
Gruppo lame	Lame in acciaio inossidabile

Facilità d'uso

Rotellina di precisione	Impostazioni della lunghezza semplici da regolare
Display	Indicatore del livello batteria
Pulizia	Lame e protezioni sciacquabili
Funzionamento	Utilizzo con filo e cordless

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza	20 impostazioni di lunghezza integrate
-------------------------------------	--

Design

Colori	Grafite
Rifiniture	Morbida al tatto

Sistema di alimentazione

5 minuti di ricarica rapida	Sì
-----------------------------	----

Assorbimento

Autonomia	Fino a 100 minuti
Carica	1 ora per una ricarica completa
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione automatica	100-240 V

Assistenza

2 anni di garanzia	Sì
--------------------	----

Non necessita lubrificazione

Sì

Accessori

Rifinitore di precisione	Sì
Pettine	Pettine di precisione da 3 mm
Custodia	Custodia morbida
Manutenzione	Spazzolina per pulizia

Dimensioni dell'imballo

Altezza	24,50 cm
Larghezza	14,00 cm
Profondità	7,00 cm
Peso netto	0,28 Kg
Peso lordo	0,42 Kg
EAN	08710103878209
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	851020

Scatola esterna

Lunghezza	28,90 cm
Larghezza	14,90 cm
Altezza	26,00 cm
Peso lordo	1,83 Kg
EAN	18710103878206
Numero di confezioni consumatori	4

* Rispetto al suo predecessore Philips
 ** Testato in laboratorio su peli sintetici



Dati soggetti a modifiche
 2019, Agosto 2

Version: 2.2.1
 EAN: 08710103878209

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
 Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com