



- Fanger opp avklipte skjeggstrå
- 20 lengder fra 0,5-10 mm
- Selvslipende blad
- 75 min. trådløs bruk/1 time lading

BT7510/15

Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet

Philips' beste alternativ for fin trimning

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du rot på badet når du har trimmet skjegget. Den innebygde oppsugingsfunksjonen, nå med forbedret prestasjon og 50 %* kraftigere luftstrøm, fanger opptil 95 % av de klipte skjeggstråene**. Velg mellom 20 forskjellige lengdeinnstillinger og få alltid en skarp og presis trimming. Denne modellen inkluderer en kroppstrimmer, en trimmekam og et mykt oppbevaringsetui.

Fordeler

Vakuumtrimmer for mindre søl

- Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen

Jevne trimmeresultater

- Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling
- Selvslipende metallblader for nøyaktig trimming
- Presisjonstrimmer, trimmekam, detaljkam og mykt etui

Lett å bruke

- 20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm
- Opptil 100 minutters trådløs bruk etter 1 times lading
- Lys for batteristatus
- Lett å rengjøre
- Designet for å vare lenge

PHILIPS

Funksjoner

Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen



Trim skjegget, barten og kinnskjegget uten skjeeggstubber i håndvasken. Den kraftige oppsugingsfunksjonen, som nå er 50 % sterkere med forbedret luftstrøm*, fanger opp opptil 95 % av de klippede skjeeggstråene** så du får en fin styling.

Løfter opp liggende skjeeggstrå til optimal kuttstilling



Trimmerens innebygde Lift & Trim Pro-system løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttstilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.

Selvslipende metallblader for nøyaktig trimming



Denne trimmeren har dobbeltslipete blad i rustfritt stål som gir en ekstra skarp og nøyaktig trimming. Funksjonen gjør at du skjærer flere hårstrå i ett og samme drag, samtidig som bladene holder seg skarpe ved å slipe seg mot hverandre mens du trimmer.

20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm



Du velger ønsket lengde ved å vri på zoomhjulet på trimmerens håndtak. Philips BeardTrimmer har 20 lengdeinnstillinger fra 0,5–10 mm med en nøyaktighet på 0,5 mm mellom trinnene. Når du har valgt en innstilling, låser trimmeren innstillingen slik at du kan være sikker på å få samme lengde under hele stylingen.

Presisjonstrimmer, trimmekam, detaljkam og mykt etui



Når du har trimmet ferdig, er det bare å klikke fast et av tilbehørene for å få en velpleid finish på bart, kinnskjegg og skjegglinj. Denne modellen inkluderer også et mykt etui du kan oppbevare skjeggetrimmeren din i.

Opptil 100 minutters trådløs bruk etter 1 times lading



Lad skjeggetrimmeren i 1 time for å få opptil 100 minutters trådløs bruk, eller bruk den enkelt når de er koblet til strømnettaket. Funksjonen for hurtiglading gir deg en hel trimming etter kun 5 minutters lading.

Lys for batteristatus



Batteriidikatoren viser når trimmeren er fulladet, holder på å lade eller når batteriet er nesten tomt.

Lett å rengjøre



Du rengjør trimmeren ved å skylle trimmehodet under springen eller ved å bruke børsten som følger med.

Designet for å vare lenge



Philips BeardTrimmer Series 7000 har to års verdensomfattende garanti. Våre trimmere er laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og de er kompatible med de forskjellige elektriske standardene rundt om i verden.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene)	Ved 0,5 mm
Uvalg av lengdeinnstillinger	0,5 opptil 10 mm
Kutteelement	Kniver i rustfritt stål

Enkel i bruk

Zoom-hjul	Juster enkelt lengdeinnstillingene
Skjerm	Batterinivåindikator
Rengjøring	Knivene og lamellene kan skylles
Drift	Bruk med og uten ledning

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger	20 integrerte lengdeinnstillinger
----------------------------	-----------------------------------

Utforming

Farge(r)	Grafitt
Overflate	Myk

Strømsystem

Fem minutters hurtiglading	Ja
----------------------------	----

Drift

Driftstid	Opptil 100 minutter
Lading	Fulladet på 1 time
Batteritype	Litium-ion
Automatisk spenning	100–240 V

Service

2 års garanti	Ja
Trenger ikke smøring	Ja

Tilbehør

Presisjonstrimmer	Ja
Kam	Presisjonskam på 3 mm
Veske	Mykt oppbevaringsetui
Vedlikehold	Rengjøringsbørste

Mål, emballasje

Høyde	24,50 cm
Bredde	14,00 cm
Dybde	7,00 cm
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,42 kg
EAN	08710103878193
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851020

Ytre eske

Lengde	28,90 cm
Bredde	14,90 cm
Høyde	26,00 cm
Bruttovekt	1,83 kg
EAN	18710103878190
Antall emballasjer	4

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips

** Testet på hårmatter i et laboratorium



data kan endres
2019, August 14

Version: 2.2.1
EAN: 08710103878193

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com