



Tondeuse barbe avec système d'aspiration

- Pas de 0,5 mm
- Lames auto-affûtées en métal
- Jusqu'à 100 min d'auto. / 1 h de charge
- Système d'aspiration haute performance

BT7520/15

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

Le n°1 de Philips pour une taille en toute propreté

Taillez votre barbe, votre moustache et vos pattes en toute propreté. La nouvelle tondeuse à système d'aspiration Philips est équipée d'un système haute performance amélioré produisant un flux d'air 50 % plus puissant*. Il aspire efficacement les poils coupés, pour vous éviter la corvée de nettoyage.

Avantages

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

- Avec flux d'air optimisé pour vous éviter la corvée de nettoyage

Coupe uniforme

- Guide les poils couchés jusqu'aux lames, pour une coupe uniforme
- Les lames auto-affûtées en métal sont précises, même sans aucune lubrification
- Tondeuse de précision clipsable pour des contours et détails parfaits

Facile à utiliser

- 20 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,5 à 10 mm, pas de 0,5 mm

- L'écran LED indique clairement la hauteur de coupe
- Jusqu'à 100 min d'autonomie pour 1 h de charge, fonctionnement sur secteur possible
- Permet de connaître rapidement l'état de charge de la tondeuse
- Il vous suffit de vider le compartiment et de rincer les lames sous l'eau
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

PHILIPS

Fonctions

Système d'aspiration haute performance



La nouvelle tondeuse avec système d'aspiration Philips produit un flux d'air amélioré 50 % plus puissant*. Le système d'aspiration puissant capture jusqu'à 95 % des poils coupés**, pour vous éviter la corvée de nettoyage.

Guide de coupe PRO dynamique



Taillez votre barbe en un seul passage grâce à notre guide de coupe PRO dynamique. Il soulève les poils couchés et les guide vers les lames métalliques affûtées pour une coupe précise.

Lames auto-affûtées en métal



Les lames en acier inoxydable sont doublement affûtées et coupent les poils les plus épais avec précision. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement, rendant inutiles leur remplacement ou leur lubrification pendant toute la durée de vie de la tondeuse.

20 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,5 à 10 mm, pas de 0,5 mm). La hauteur de coupe est désormais « verrouillée », pour une coupe parfaitement uniforme.

Tondeuse de précision



Taillez votre moustache ou définissez les détails et les contours des zones difficiles à atteindre avec la tondeuse de précision clipsable.

Écran LED numérique



Tournez la molette de réglage pour afficher la hauteur de coupe (en mm) de votre choix sur l'écran LED.

Jusqu'à 100 min d'autonomie li-ion



La puissante batterie li-ion offre jusqu'à 100 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. Vous pouvez également utiliser votre tondeuse branchée sur le secteur ou profiter de la fonction de charge rapide permettant une utilisation complète avec seulement 5 minutes de charge.

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux



L'indicateur d'autonomie indique que la tondeuse est chargée, en cours de charge, ou qu'elle doit être branchée. Trois barres simples indiquent le niveau de charge.

Facile à nettoyer



Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de retirer les lames, de rincer les lames et le sabot sous l'eau du robinet, de vider le compartiment à poils et d'éliminer d'éventuels poils à l'aide de la brosse de nettoyage fournie, pour des performances longue durée.

Conçu pour durer



Tous nos produits pour hommes sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système de coupe

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Élément de coupe | Lames en inox |
| Plage des hauteurs de coupe | De 0,5 à 10 mm |
| Précision (taille du pas) | 0,5 mm |

Aucune lubrification nécessaire

Oui

Accessoires

| | |
|-----------------------|--|
| Tondeuse de précision | Oui |
| Sabot | Sabot de précision 3 mm Sabot de précision 5 mm |
| Socle | Socle de charge |
| Trousse | Trousse de voyage |
| | Housse de voyage de luxe |
| Entretien | Brossette de nettoyage |

Créez le look dont vous rêvez

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nombre de hauteurs de coupe | 20 hauteurs de coupe intégrées |
|-----------------------------|--------------------------------|

Facile d'utilisation

| | |
|--------------------|--|
| Molette de réglage | Ajustement facile des réglages de hauteur |
| Afficheur | Hauteurs de coupe numériques Indicateur d'autonomie à 3 niveaux |
| Nettoyage | Lames et protections rinçables |
| Fonctionnement | Utilisation avec ou sans fil |

Dimensions de l'emballage

| | |
|---------------------------|----------------|
| Hauteur | 24,50 cm |
| Largeur | 17,50 cm |
| Profondeur | 7,50 cm |
| Poids net | 0,38 kg |
| Poids brut | 0,53 kg |
| EAN | 08710103878254 |
| Nombre de produits inclus | 1 |
| Pays d'origine | CN |
| Code du système harmonisé | 851020 |

Design

| | |
|------------|--------------|
| Couleur(s) | Chrome foncé |
|------------|--------------|

Système d'alimentation

| | |
|--------------------------|-----|
| Recharge rapide en 5 min | Oui |
|--------------------------|-----|

Alimentation

| | |
|---------------------|---------------------|
| Autonomie | Jusqu'à 100 minutes |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension automatique | 100-240 V |

Carton externe

| | |
|---------------------|----------------|
| Longueur | 30,90 cm |
| Largeur | 18,40 cm |
| Hauteur | 26,00 cm |
| Poids brut | 2,30 kg |
| EAN | 18710103878251 |
| Nombre d'emballages | 4 |

Entretien

| | |
|-------------------|-----|
| Garantie de 2 ans | Oui |
|-------------------|-----|

* Par rapport aux précédents modèles Philips

** Testé en laboratoire



Les données sont sujettes à changement
2019, août 14

Version: 2.3.1
EAN: 08710103878254

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com