

PHILIPS

Tondeuse barbe
étanche

Beardtrimmer series
9000

Pas de 0,2 mm

Tondeuse barbe réversible
métallique

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

avec guide laser



BT9280/32



Haute précision

La première tondeuse barbe avec guide laser

Dessinez vos contours avec une maîtrise totale, grâce au guide laser. Il vous permet de créer avec confiance un style précis et symétrique.

Précision

- Utilisez le guide laser pour des résultats précis et symétriques
- La molette de réglage verrouille la hauteur de coupe sélectionnée
- Tondeuse double face : face 32 mm et face 15 mm pour des détails soignés
- Le réglage 0,4 mm vous permet d'entretenir une barbe de 3 jours au quotidien

Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de la peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser


- 100 % étanche pour un nettoyage impeccable
- Sabot à barbe pour une coupe maîtrisée et sabot de précision pour les détails
- L'écran LED indique clairement la hauteur de coupe choisie
- L'écran LED indique le niveau de charge
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur



asimpleswitch.com

Points forts

Premier guide laser au monde




Le guide laser projette un fin faisceau lumineux vous permettant de définir votre style avant de passer la tondeuse. Il indique dans quelles zones les poils seront taillés, pour des résultats impeccables.

Tondeuse double face



Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Elle est idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.

17 hauteurs de coupe verrouillables




Pour sélectionner une hauteur de coupe, tournez simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche. La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe précise et uniforme.

Haute performance et respect de votre peau



En se frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'affûtent pendant que vous taillez votre barbe ! Elles restent ainsi parfaitement acérées, pour une coupe nette et efficace. Le sabot et les lames aux bords arrondis respectent votre peau et évitent les irritations cutanées.

100 % étanche



Pour nettoyer la tête de la tondeuse, rincez-la simplement sous l'eau.

Sabots à barbe et de précision



Le sabot de précision permet de tondre de manière plus détaillée. Utilisez-le au lieu du sabot barbe pour les zones difficiles à atteindre ou pour arrondir les angles de votre barbe. Le sabot barbe permet une plus grande maîtrise, pour des résultats rapides et uniformes.

Affichage LED



L'écran LED affiche la hauteur de coupe choisie en millimètres, pour un style complètement maîtrisé.

Témoin de niveau de charge LED

L'écran LED indique le niveau de charge, pour que vous ne soyez jamais pris de court.

Une barbe de 3 jours impeccable, jour après jour



Pour une barbe de 3 jours impeccable, sélectionnez simplement la hauteur de coupe la plus courte de la tondeuse, soit 0,4 mm.

Pour une barbe plus longue soignée, sélectionnez la hauteur de coupe qui correspond à vos besoins.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires

Sabot barbe

Sabot de précision

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Nettoyage: 100 % étanche

Autonomie de la batterie: 60 minutes
d'autonomie pour 1 heure de charge

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Précision

Hauteurs de coupe: 17 hauteurs de coupe, de
0,4 mm à 7 mm

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Catégorisation

Tondeuses: Tondeuse barbe 9000

